



IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트를 포함한 RJ45 플라스틱 인서트

일반 주문 데이터

버전	플랜지 RJ45, IP67, Variant 1 플라스틱, RJ45 / RJ45 커플링, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호	1012370000
유형	IE-BS-V01P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248720026
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

순중량	3.3 g
-----	-------

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	11b17e97-f803-4c09-9278-b20f22f15f81

일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	RJ45
품목 설명	Variant 1 플라스틱, RJ45 / RJ45 커플링	실링 자재	NBR
하우징 기본 재질	PA UL 94 V0	범주	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
접점 표면	금 도금 니켈	차폐	360도 올라운드 인클로저
보호 등급	IP67	플러그 주기	750

전기 속성

절연 강도, 접점/차폐	≥ 1500 V AC/DC	절연 강도, 접점/접점	≥ 1000 V AC/DC
--------------	----------------	--------------	----------------

일반 표준


커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	인증 번호(cULus)	E316369
--------	--	--------------	---------

분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


도면

설치 단면



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

상세 도면



중앙 나사 연결 사용 시 벽 두께

액세서리

더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-BP-V01P	버전	
주문 번호	1965700000	플랜지 장착 하우징, 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248653928		
수량	10 ST		

Sets - RJ45



IEC 61076-3-106 ver.1(EtherNet/IP)에 따른 bayonet 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트를 포함한 RJ45 플라스틱 인서트

일반 주문 데이터

유형	IE-PS-V01P-RJ45-FH-BP	버전
주문 번호	1012570000	RJ45 플러그, 공구 불필요, Variant 1 메탈, 꼬임 방지 적용, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720200	
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V01P-RJ45-FH	버전
주문 번호	1012490000	RJ45 플러그, 공구 불필요, Variant 1 플라스틱, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720132	
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V01P-RJ45-TH-BP	버전
주문 번호	1012560000	RJ45 크림프 플러그, Variant 1 플라스틱, 꼬임 방지, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720194	
수량	10 ST	
유형	IE-PS-V01P-RJ45-TH	버전
주문 번호	1012470000	RJ45 크림프 플러그, Variant 1 플라스틱, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248720125	
수량	10 ST	