

## SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 제품 이미지



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	버스바 지원, 회색, 100 °C, 너비: 24.5 mm, V-2, 폴리아미드 66, 스크류
주문 번호	<a href="#">0401460000</a>
유형	SO SH1
GTIN (EAN)	4008190188092
수량	20 items

## SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	20.6 mm	깊이 (인치)	0.811 inch
높이	24.5 mm	높이 (인치)	0.9646 inch
너비	24.5 mm	폭 (인치)	0.9646 inch
순중량	4.38 g		

## 온도

주변 온도	-5 °C...40 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	100 °C		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 시스템 사양

버전	장착 레일용	장착 레일	TS 15
----	--------	-------	-------

## 일반

극 수	1	장착 레일	TS 15
-----	---	-------	-------

## 자재 데이터

기본 재질	폴리아미드 66	컬러 코드	회색
UL 94 가연성 등급	V-2		

## 추가 기술 데이터

장착 유형	스크류
-------	-----

## 클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 유형	기타
-------	----

## 분류

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

## SO SH1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 액세서리



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

## 일반 주문 데이터

유형	KLBUE SH1	버전
주문 번호	<a href="#">0635900000</a>	액세서리, 차폐 결선용 클램프 요크
GTIN (EAN)	4008190192204	
수량	500 ST	
유형	KLBUE SH1	버전
주문 번호	<a href="#">0635960000</a>	액세서리, 차폐 결선용 클램프 요크
GTIN (EAN)	4008190007140	
수량	20 ST	