ISPF QB58 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







분리 레버가 통합된 단자대와 달리, 당사의 분리 플러그는 단자대 및 각 응용 분야에서 완전히 분리하거나 제거할 수 있으며, 표준 분리기에 대한 유연한 대체 솔루션을 제공합니다.

일반 주문 데이터

	<u>'</u>		
버전	절연 프로필, PVC, 파란색		
주문 번호	<u>0546080000</u>		
유형	ISPF QB58 BL		
GTIN (EAN)	4008190927035		
수량	10 items		

ISPF QB58 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
ROHS	준수 				
ቫ수 및 중량					
'Inl	F 7	710170171	0.2244 iz ala		
보이 - 이	5.7 mm	깊이 (인치)	0.2244 inch		
들이 너비	465 mm	높이 (인치) 표 (인치)	18.3071 inch		
<u>1미</u> ≿중량	2.5 mm	폭 (인치)	0.0984 inch		
	5.88 g				
<u> </u>					
5변 온도	-5 °C40 °C				
	-5 C40 C				
환경 제품 규정 준수	<u> </u>				
oHS 준수 상태	조수, 예외 미존재				
REACH SVHC	근구, 에의 미근제 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
	0.1 111/1/0 4/8/2/101/10				
시스템 사양					
	커버 프로파일 커버 프로파일				
· – 일반	<u> </u>				
설치 권고	직접 장착				
자재 데이터					
기본 재질	PVC	컬러 코드	파란색		
기는 제월 JL 94 가연성 등급	V-0	월니 꼬프	파면역		
추가 기술 데이터			'		
	,				
당착물 유형	플러그	설치 권고	직접 장착		
폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	플러그		
로 류					
TIM 0.0	F0000010	ETIM 7.0	F0000010		
TIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
TIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
CLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
CLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
CLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90		
ECLASS 15.0	27-25-03-90				

카탈로그 상태 / 도면 2