

TW SAKS2 HP/DBR/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



종판과 엔드 플레이트는 단자대의 필수 부속품입니다. 종판은 서로 다른 전위와 기능 그룹을 광학적으로 및 전기적으로 분리하여 안전성을 높이고 배전반 내부의 명확한 구조를 보장합니다. 엔드 플레이트는 측면의 단자대 열을 마감하고, 전류가 흐르는 부품과의 접촉을 방지하며, 깔끔하고 안정적인 마감을 보장합니다. 두 부품 모두 각각의 바이드물러 단자대 시리즈에 정확히 대응되어 안전하고 규정을 준수하며 전문적인 배선에 기여합니다.

일반 주문 데이터

버전	파티션 플레이트 (단자대), 진한 갈색, 높이: 80 mm, 너비: 2 mm, V-2, PA 66
주문 번호	0607000000
유형	TW SAKS2 HP/DBR/2
GTIN (EAN)	4008190002732
수량	20 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2024-12-31T00:00:00+01:00

TW SAKS2 HP/DBR/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	70 mm	깊이 (인치)	2.7559 inch
높이	80 mm	높이 (인치)	3.1496 inch
너비	2 mm	폭 (인치)	0.0787 inch
순중량	14 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	중간 플레이트
----	---------

일반

설치 권고	단자대 간 사용
-------	----------

자재 데이터

기본 재질	PA 66	컬러 코드	진한 갈색
UL 94 가연성 등급	V-2		

추가 기술 데이터

스냅온	아니요	설치 권고	단자대 간 사용
-----	-----	-------	----------

크기

TS 35 오프셋	40 mm
-----------	-------

분류

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		