## 데이터 시트

### **HDC 24B HP250 MPL3 TYP1**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

RockStar® HighPower 하우징은 고강도 금형 주조 알루미늄으로 제조되며 지속적인 최적화 덕분에 엄격한 환경 조건에서 최적의 보호를 제공합니다. 멀티파트 하우징을 통해 사용자는 작업 흐름의 마지막 단계까지 작업 프로세스를 검사할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	HDC 인서트, 극 수: 3, 설치 사이즈: 8		
주문 번호	<u>1079640000</u>		
유형	HDC 24B HP250 MPL3 TYP1		
GTIN (EAN)	4032248841752		
수량	1 items		

카탈로그 상태 / 도면 1

# Weidmüller **₹**

### **HDC 24B HP250 MPL3 TYP1**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

승인				
	<u> </u>			
승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
높이	46 mm	높이 (인치)	1.811 inch	
너비	42 mm	폭 (인치)	1.6535 inch	
길이	140 mm	길이 (인치)	5.5118 inch	
마운팅 치수 - 높이	130 mm	마운팅 치수 - 너비	32 mm	
순중량	95.91 g			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
일반 데이터				
<u> </u>			,	
극 수	3	설치 사이즈	8	
· · 컬러 코드	은회색	 기본 재질	스테인레스 스틸, 녹방지	
: 시리즈	HighPower	 할로겐 불포함	false	
BG	8			
일반 데이터				
컬러 코드	은회색	기본 재질	스테인레스 스틸, 녹방지	
<sub>르니 ┸</sub> ㅡ 시리즈	HighPower	기는 제글	그네건네ㅡ ㅡᆯ, ㅋᆼ지	
	nignrowei			
중요 참고 사항				
제품 정보	의도한 작동에 따라서 내부적으로 생성된 전압이 작동 전압과 겹쳐져 이에 해당하는 피크를 포함힐 수 있습니다. 이러한 피크 전압이 정격 전압을 초과하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당 사양을 벗어난 사용 사례의 경우, 문의 부탁드립니다.			
분류				
		==== .		
TIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943	
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943	
TIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92	
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92	
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-06	
ECLASS 13.0	27-44-02-06	ECLASS 14.0	27-44-02-06	
ECLASS 15.0	27-44-02-06			

카탈로그 상태 / 도면 2



### **HDC 24B HP250 MPL3 TYP1**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

카탈로그 상태 / 도면