

HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



RockStar® HighPower 하우징은 고강도 금형 주조
 알루미늄으로 제조되며 지속적인 최적화 덕분에 엄격한
 환경 조건에서 최적의 보호를 제공합니다. 멀티파트
 하우징을 통해 사용자는 작업 흐름의 마지막 단계까지 작업
 프로세스를 검사할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP68, IP69, 삽입됨 상태, 베이스 하우징, 클램프 요크 결선, 표준
주문 번호	1079920000
유형	HDC IP68 HP 24B AS S
GTIN (EAN)	4032248841936
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	228 mm	깊이 (인치)	8.9764 inch
높이	260 mm	높이 (인치)	10.2362 inch
너비	84.5 mm	폭 (인치)	3.3268 inch
마운팅 치수 - 높이	170 mm	마운팅 치수 - 너비	208 mm
순중량	1834.4 g		

온도

한계 온도 -50 °C ... 120 °C

환경 제품 규정 준수

일반 데이터

극 수	0	하우징 디자인	베이스 하우징
설치 사이즈	8	컬러 코드	검정, 검은색(RAL 9005와 유사)
표면 마감	파우더 코팅	유형	베이스 하우징
시리즈	HighPower	할로겐 불포함	false
BG	8	보호 등급	IP68, IP69, 실입될 상태

버전

상단부/하단부/리드 측면 케이블 인입 수	하부 0	커버 하우징 디자인	커버 미포함 베이스 하우징
---------------------------	---------	---------------	-------------------

HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

잠금 시스템 디자인	클램프 요크 결선	설계	표준
설치 사이즈	8	케이블 인입	아니요
유형	베이스 하우징	클램프 버전	클램프 요크 결선
실링	실리콘 고무	컬러(RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	8		

일반 데이터

하우징 기본 재질	주조 알루미늄	표면 마감	파우더 코팅
보호 등급	IP68, IP69, 삽입됨 상태	시리즈	HighPower
EMC 하우징	예	장착 브래킷의 재질	녹방지 처리 스틸
잠금 요소의 재질	녹방지 처리 스틸		

중요 참고 사항

제품 정보	의도한 작동에 따라서 내부적으로 생성된 전압이 작동 전압과 겹쳐져 이에 해당하는 피크를 포함할 수 있습니다. 이러한 피크 전압이 정격 전압을 초과하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당 사양을 벗어난 사용 사례의 경우, 문의 부탁드립니다.
-------	--



분류

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

접점 및 절연 슬리브 손상을 피하기 위해
케이블을 고정하는 것이 좋습니다. 해당
거리는 다음 도면과 같습니다. 케이블 고정
장치는 배송 범위에 포함되지 않습니다.

HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

HDC IP68 HP 24B AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**플러그 하우징**

RockStar® HighPower 하우징은 고강도 금형 주조 알루미늄으로 제조되어 지속적인 최적화 덕분에 엄격한 환경 조건에서 최적의 보호를 제공합니다. 멀티파트 하우징을 통해 사용자는 작업 흐름의 마지막 단계까지 작업 프로세스를 검사할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC IP68 HP 24B TO	버전
주문 번호	1079930000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP68, IP69, 삽입됨 상태,
GTIN (EAN)	4032248842032	플러그 하우징, 클램프 요크 결선, 표준
수량	1 ST	