

그림과 유사



바이드물러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다.

황동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다.

케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

일반 주문 데이터

버전	VG MS ZR(표준 황동 케이블 글랜드, 멀티실), 케이블 글랜드, PG 16, 6.5 mm, OD min. 7.5 - OD max. 15 mm, 황동, 니켈 도금
주문 번호	1009620000
유형	VG PG16-MS54 ZR 7.5-15
GTIN (EAN)	4032248714391
수량	50 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2024-08-31T00:00:00+02:00
대체용 제품	VG 16-MS68

VG PG16-MS54 ZR 7.5-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

길이	27 mm	길이 (인치)	1.063 inch
순중량	25.52 g		

온도

작동 온도 -20 °C...80 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

일반 정보

케이블 외경, 최대	15 mm	케이블 외경, 최소	7.5 mm
작동 온도 범위, 최대	80 °C	작동 온도 범위, 최소	-20 °C
할로겐	아니요	AF 크기 1	22 mm
AF 크기 2	24 mm	보호 등급	IP54
케이블 글랜드	PG	기본 재질	황동, 니켈 도금
실 인서트	NBR	노치 멀티 레이어 실링 직경 1	7.5 mm
노치 멀티 레이어 실링 직경 2	10 mm	노치 멀티 레이어 실링 직경 3	12.5 mm
노치 멀티 레이어 실링 직경 4	15 mm	외부 스레드	PG 16
나사선 길이	6.5 mm	캡 너트용 토크, 최대	5.00 Nm
연결 어댑터용 토크, 최대	7.50 Nm	연결 어댑터용 토크, 최소	7.50 Nm
캡 너트용 토크, 최소	5.00 Nm		

분류

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		

VG PG16-MS54 ZR 7.5-15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SKMU PG 16-MS	버전	
주문 번호	1694110000		SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, PG 16, 3 mm, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4008190872274		
수량	100 ST		

네오프린 플랫 개스킷 - GWDR NP



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	GWDR PG 16-NP	버전	
주문 번호	1719580000		GWDR NP(플랫 개스킷 - 네오프렌), 실링 링, PG 16, 네오프렌
GTIN (EAN)	4008190352844		
수량	100 ST		

폴리에틸렌 플랫 개스킷 - GWDR PO



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	GWDR PG 16-PO	버전	
주문 번호	1719480000		GWDR PO(플랫 개스킷 - 폴리에틸렌), 실링 링, PG 16, 폴리에틸렌
GTIN (EAN)	4008190352745		
수량	100 ST		