



IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터, 금속, RJ45 빈 하우징

일반 주문 데이터

버전	Empty enclosure
주문 번호	1011560000
유형	IE-PH-V14M-RJ
GTIN (EAN)	4032248718696
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

깊이	72.45 mm	깊이 (인치)	2.8524 inch
높이	26.8 mm	높이 (인치)	1.0551 inch
너비	22.3 mm	폭 (인치)	0.878 inch
순중량	57.5 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

일반 데이터

컬러 코드	기타	하우징 기본 재질	아연 주조
보호 등급	IP67	플러그 주기	750
구성	라벨링 태그 홀더 포함 플러그 하우징: 9*11 mm; RJ45 및 광섬유 인서트 고정에 적합		

일반 표준


커넥터 표준	IEC 61076-3-117 Var. 14	인증 번호(cULus)	E316369
--------	-------------------------	--------------	---------

분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

도면

치수 도면



RJ45

ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC 및 정션 박스 IE-OM..., IE-OP..., IE-CC...용 RJ45 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-PI-RJ45-FH	버전
주문 번호	1962730000	플러그 인서트 RJ45 IDC, 플러그 인서트 RJ45, 공구 불필요, TIA-568A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248654017	
수량	10 ST	
유형	IE-PI-RJ45-TH	버전
주문 번호	1962720000	플러그 인서트 RJ45 IDC, 플러그 인서트 RJ45, 크림프
GTIN (EAN)	4032248644834	
수량	10 ST	

Hybrid

하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트




일반 주문 데이터

유형	IE-PI-HYB-10P	버전
주문 번호	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823963	
수량	1 ST	
유형	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	버전
주문 번호	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
수량	300 ST	

액세서리

블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.

Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	ESG 9/11 K MC NE WS	버전	
주문 번호	1857440000		ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착
GTIN (EAN)	4032248402731		
수량	200 ST		