



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사





M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.

인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

일반 주문 데이터

버전	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
주문 번호	<u>1170040000</u>
유형	SAI-M23-BE-7
GTIN (EAN)	4032248962006
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

,	L	\sim	
-	÷	v	
-	•	_	

승인



ROHS	준수	
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>	
인증 번호(UR)	E344862	

치수 및 중량

· 순중량 5 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
1010 2 7 6 9	근구, 에과 리는세	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	7	코딩	없음
결선 유형	크림프 결선	하우징 기본 재질	열가소성 폴리아미드 PA 6, PBT
 공칭 전압	300 V	 정격 전류	20 A
	300 V		20 A
플러그 주기	> 1000	오염 심각도	3
정격 전류	2mm 접점= 20A	접점 유형	암형(Female)
M23 신호 인서트 코딩 가능	H-코딩, N-코딩, S-코딩, X-코딩, Y-코딩		

분류

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 9.1	27-44-02-05
ECLASS 10.0	27-44-02-23	ECLASS 11.0	27-44-02-23
ECLASS 12.0	27-44-02-23	ECLASS 13.0	27-44-02-23
ECLASS 14.0	27-44-02-23	ECLASS 15.0	27-44-02-23

카탈로그 상태 / 도면 2






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면

피닝






치수 도면

hnical data

Number of positions	6	7			12	16	17	19	9
Number of contacts	В	7	8	1	12	16	17	16	3



데이터 시트

SAI-M23-BE-7



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

2 mm



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.

인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

일반 주문 데이터

유형 SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5

1170260000

주문 번호 GTIN (EAN) 4032248962099

수량 50 ST Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact

...M23용



바이드뮬러에서는 센서-액추에이터 케이블 작업을 위한 다양한 공구와 액세서리를 제공합니다.

일반 주문 데이터

SAI M23 CRIMPING TOOL 2 유형

1203960000

주문 번호 GTIN (EAN) 4050118000764

수량 1 ST 버전

버전

신호 접점용 프레싱 도구, 4-인덴트 압착

표준 인클로저



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.

인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

일반 주문 데이터

유형 SAI-M23-GS-11/17 주문 번호

1299390000 4050118097191 버전

Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure

수량

GTIN (EAN)

작성 날짜 13.11.2025 11:56:11 MEZ

4 카탈로그 상태 / 도면





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	SAI-M23-GS-7/12	버전
주문 번호	<u>1995840000</u>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248926121	
수량	1 ST	
유형	SAI-M23-GSW-S-7/12	버전
주문 번호	1169920000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961986	
수량	1 ST	
유형	SAI-M23-KS-7/12	버전
주문 번호	1169900000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961948	
수량	1 ST	
유형	SAIL-M23-KSW-7/12	버전
주문 번호	1169930000	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961993	
수량	1 ST	
유형	SAIE-M23-S-EM	버전
주문 번호	<u>1169970000</u>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961979	
수량	1 ST	
유형	SAIE-M23-S-HW	버전
주문 번호	1169990000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962051	
수량	1 ST	
유형	SAIE-M23-S-RM	버전
주문 번호	1169950000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961092	
수량	1 ST	
유형	SAIE-M23-S-VW	버전
주문 번호	1169940000	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962013	
수량	1 ST	

카탈로그 상태 / 도면 5