

## SAI-M23-BE-L-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.  
인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
주문 번호	<a href="#">1170370000</a>
유형	SAI-M23-BE-L-6
GTIN (EAN)	4032248962266
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E344862

치수 및 중량

순중량	8.5 g
-----	-------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터


극 수	6	코딩	없음
결선 유형	크림프 결선	하우징 기본 재질	열가소성 폴리아미드 PA 6, PBT
공칭 전압	600 V	정격 전류	20 A
플러그 주기	> 1000	오염 심각도	3
정격 전류	2mm 접점= 28A	접점 유형	암형(Female)

분류

ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

도면

치수 도면



Technical data

No. of poles	5 + PE	4/4	
Number of contacts	6	4	4
Contact-ø	mm 2	1	2

6 times female, 2 mm

## SAI-M23-BE-L-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 1 mm




M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다. 인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0	버전	
주문 번호	<a href="#">1995830000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248925698		
수량	50 ST		

### 2 mm



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다. 인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	버전	
주문 번호	<a href="#">1995820000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248925681		
수량	50 ST		
유형	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	버전	
주문 번호	<a href="#">1170420000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact	
GTIN (EAN)	4032248962334		
수량	50 ST		

### ...M23용



바이드몰러에서는 센서-액추에이터 케이블 작업을 위한 다양한 공구와 액세서리를 제공합니다.

SAI-M23-BE-L-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	버전
주문 번호	<a href="#">1203840000</a>	신호 및 전원 접점용 프레스링 도구, 4-인덴트 압착
GTIN (EAN)	4032248986934	
수량	1 ST	

표준 인클로저



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다. 인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

일반 주문 데이터

유형	SAI-M23-GS-L-11/17	버전
주문 번호	<a href="#">1440130000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4050118246193	
수량	1 ST	
유형	SAI-M23-GS-L-7/17	버전
주문 번호	<a href="#">1995800000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248925667	
수량	1 ST	
유형	SAI-M23-GSW-L-7/12	버전
주문 번호	<a href="#">1170280000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962327	
수량	1 ST	
유형	SAI-M23-KS-L-7/17	버전
주문 번호	<a href="#">1170270000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962259	
수량	1 ST	
유형	SAI-M23-KSW-L-7/12	버전
주문 번호	<a href="#">1170290000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962242	
수량	1 ST	
유형	SAIE-M23-L-EM	버전
주문 번호	<a href="#">1170320000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962419	
수량	1 ST	
유형	SAIE-M23-L-HW	버전
주문 번호	<a href="#">1170340000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962297	
수량	1 ST	
유형	SAIE-M23-L-RM	버전
주문 번호	<a href="#">1170310000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962358	
수량	1 ST	

## 액세서리

유형	SAIE-M23-L-VW	버전	
주문 번호	<a href="#">1170300000</a>		Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962341		
수량	1 ST		