

WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

엔드 플레이트는 마지막 모듈형 단자대의 개방측에 장착되어 있습니다(엔드 브래킷 앞). 엔드 플레이트는 모듈형 단자대의 작동과 지정된 정격 전압을 보장합니다. 이는 전류가 흐르는 부품에 접촉되지 않도록 보호하고 마지막 단자대에 접촉 방지를 설정합니다.

일반 주문 데이터

버전	단자대용 종단 및 파티션 플레이트, 파란색, 높이: 56 mm, 너비: 1.5 mm, V-0, Wemid
주문 번호	<u>1050180000</u>
유형	WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL
GTIN (EAN)	4008190013899
수량	20 items

카탈로그 상태 / 도면 1

Weidmüller **3**

WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
	49.5 mm	깊이 (인치)	1.9488 inch
포이 높이	56 mm	높이 (인치) 높이 (인치)	2.2047 inch
요이 너비	1.5 mm	폭 (인치)	0.0591 inch
- 1-1 순중량	4.56 g	11(2-4)	0.000 1
온도			
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C
<u> </u>	-60 °C	 연속 작동 온도, 최대	130 °C
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.038 kg CO2eq.	
시스템 사양			
버전	엔드 플레이트		
	뜨ㅡ 글테이프		
일반			
설치 권고	직접 장착		
	1001		
자재 데이터	,		
기본 재질	Wemid	컬러 코드	파란색
<u>기는 제일</u> UL 94 가연성 등급	V-0	르니 쓰ㅡ	<u> </u>
추가 기술 데이터			
스냅온	아니요	설치 권고	직접 장착
	이디프	르시 (근포	7807
분류			
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

카탈로그 상태 / 도면 2