

TS 35 PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







다양한 FieldPower® 박스용 액세서리. 케이블 씰, 단자대 레일, 잠금 요소 등 다양.

일반 주문 데이터

버전	Field Power® 단자대 레일, 스틸, 용융아연도금, 54 mm, 베이스 부품용
주문 번호	<u>1170690000</u>
유형	TS 35 PT6
GTIN (EAN)	4032248962532
수량	10 items



TS 35 PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
깊이	7.5 mm	깊이 (인치)	0.2953 inch	
높이	35 mm	높이 (인치)	1.378 inch	
너비	54 mm	<u>폭</u> (인치)	2.126 inch	
순중량	24.3 g			
온도				
u 71 0 E		715 O.C	40.00 05.00	
보관 온도		작동 온도	-40 °C85 °C	
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC		군구, 에외 미근제 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
	5	~ 		
일반 데이터				
기본 재질	스틸, 용융아연도금	컬러 코드	은색, 검정	
<u>기는 세르</u> 장착 유형		<u>ᆯᄓ ᅩ</u> 장착 위치, 설치 알림	 베이스 부품용	
<u> 영역 표명</u> 버전	글디그 슬롯 미포함	정적 뒤지, 될지 필립	메이드 구멍증	
	글놋 미포임			
일반 사양				
기본 재질	스틸, 용융아연도금	컬러 코드	은색, 검정	
 분류	1			
	,			
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	
ECLASS 15.0	27-40-06-02			

카탈로그 상태 / 도면 2



TS 35 PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

