

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인서트, 수형, 크림프 결선, 설치 사이즈: 550
주문 번호	<u>1172600000</u>
유형	HDC HP 550 M 16
GTIN (EAN)	4032248964673
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		

치수 및 중량

길이	91 mm	길이 (인치)	3.5827 inch
직경	43 mm	 순중량	156.64 g

온도

한계 온도	-50 °C 120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

일반 데이터

결선 유형	크림프 결선	설치 사이즈	550
UL 94 가연성 등급	V-0	 볼륨 저항	≤0.1 mΩ
컬러 코드	검정	 절연 저항	1010 Ω
절연재	광섬유 폴리아미드	 컨덕터 단면적	16 mm²
표면 마감	실버 패시베이션 처리	플러그 주기	≥ 500
유형	수형	오염 심각도	PD 2 (PD 3)
기본 재질	구리 합금	시리즈	HighPower
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	15 kV	작동 전압, 최대(합계 온도=60°C)	3000 V
할로겐 불포함	false	BG	550

전원 접점

결선의 유형, 전원 접점	크림프 결선	탈피 길이, 성능 접점	30 mm
정격 임펄스 전압(DIN EN 61984), 전원	15 kV		
접점			

버전

탈피 길이, 정격 결선	30 mm	결선 유형	크림프 결선
설치 사이즈	550	 볼륨 저항	≤0.1 mΩ
전선 굵기, 최대	16 mm²	 전선 굵기, 최소	16 mm²
표면 마감	실버 패시베이션 처리	 기본 재질	구리 합금
BG	550		

중요 참고 사항

제품 정보	의도한 작동에 따라서 내부적으로 생성된 전압이 작동 전압과 겹쳐져 이에 해당하는 피크를 포함할
	수 있습니다. 이러한 피크 전압이 정격 전압을 초과하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당
	사양을 벗어난 사용 사례의 경우, 문의 부탁드립니다.

분류

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796	
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796	_

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

HighPower 예비 부품



일반 주문 데이터

유형 HDC HP CLAMP 550A

주문 번호 2447780000

GTIN (EAN) 4050118461671

수량 25 ST

버전

HDC-HighPower