

WAP WDU2.5N/4N



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

엔드 플레이트는 마지막 모듈형 단자대의 개방측에 장착되어 있습니다(엔드 브래킷 앞). 엔드 플레이트는 모듈형 단자대의 작동과 지정된 정격 전압을 보장합니다. 이는 전류가 흐르는 부품에 접촉되지 않도록 보호하고 마지막 단자대에 접촉 방지를 설정합니다.

일반 주문 데이터

버전	단자용 엔드 플레이트, 진한 베이지색, 높이: 44 mm, 너비: 1.5 mm, V-0, Wemid, 스냅온: 아니요		
주문 번호	<u>1060000000</u>		
유형	WAP WDU2.5N/4N		
GTIN (EAN)	4008190149154		
수량	50 items		

카탈로그 상태 / 도면 1

WAP WDU2.5N/4N



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
	۲٦			
치수 및 중량				
깊이	29.7 mm	깊이 (인치)	1.1693 inch	
높이	44 mm	높이 (인치)	1.7323 inch	
너비	1.5 mm	폭 (인치)	0.0591 inch	
순중량	1.78 g			
온도				
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C	
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	· ᆫ ᆫ 연속 작동 온도, 최대	120 °C	
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지 0.019 kg CO2eq.			
시스템 사양				
버전	엔드 플레이트			
	<u> </u>			
일반				
설치 권고	직접 장착			
자재 데이터				
		7171 7 5	지금 메시크네	
<u>기본 재질</u> UL 94 가연성 등급	Wemid V-0	컬러 코드	진한 베이지색	
추가 기술 데이터	•			
구기 기골 테이디				
스냅온	아니요	설치 권고	직접 장착	
분류				
ETIM C O	F0000000	ETIMA 7.0	FC000000	
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC000886 EC000886	ETIM 9.0 ECLASS 9.1	EC000886 27-14-11-33	
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-33	
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-33	
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-25-03-01	
LOD 100 17.0	27-23 03-01	LOLAGO 10.0	27 20 00-01	

카탈로그 상태 / 도면 2