

## KTB MOPL 2215 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 그림과 유사



Abbildung ähnlich

통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장  
새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성  
있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라  
인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.

## 장착 플레이트

구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는  
콤포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.

## 일반 주문 데이터

버전	Klippon TB (Terminal Box), 장착 플레이트, 높이: 174 mm, 너비: 91 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 시트 스틸, 용융아연도금, 은색
주문 번호	<a href="#">1193930000</a>
유형	KTB MOPL 2215 MSZN
GTIN (EAN)	4050118028546
수량	1 items

## KTB MOPL 2215 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	1.5 mm	깊이 (인치)	0.0591 inch
높이	174 mm	높이 (인치)	6.8504 inch
너비	91 mm	폭 (인치)	3.5827 inch
순중량	185 g		

## 온도

작동 온도

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 액세서리에 대한 일반 정보

재질 두께	1.5 mm	슬더 구멍 직경(D)	7 mm
표면 마감	용융아연도금	기본 재질	시트 스틸

## 일반 정보

재질 두께	1.5 mm	표면 마감	용융아연도금
기본 재질	시트 스틸		

## 분류


ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ETIM 10.0	EC000213	ECLASS 14.0	27-40-06-39
ECLASS 15.0	27-40-06-39		

**KTB MOPL 2215 MSZN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## KTB MOPL 2215 MSZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 장착 부품



통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완  
완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저  
시리즈용 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요구에  
맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.

## 하드웨어 장착 키트

타입 라벨 홀더, 문서 홀더 및 빗물 가리개의 신속하고  
간편한 설치를 위해 하드웨어 장착 키트가 제공됩니다.  
라벨 고정 세트 - SD는 플라스틱(Trafolyte) ID 또는 타입  
라벨을 장착하는 데 필요합니다. 이 세트를 이용하면  
ID 또는 타입 라벨을 박스 커버에 직접 장착할 수  
있습니다. 라벨 고정 키트는 이러한 목적을 위해 특별히  
개발되었습니다. 반드시 이 고정 키트를 사용해야 인클로저  
안으로 새어들어가거나 라벨이 손상되는 것을 방지할 수  
있습니다.  
범용 고정 세트 - TPSD는 타입 라벨 홀더, 빗물 커버 또는  
문서 홀더 등을 안전하고 신속하게 설치할 수 있도록  
개발되었습니다. 이 고정 세트를 사용하면 누설의 위험을  
방지하거나 최소화할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형	FKSC M6X8 D9/SW3	버전
주문 번호	<a href="#">0642600000</a>	Klippon TB (Terminal Box), 고정 스크류, 기본 재질: 스틸
GTIN (EAN)	4008190058258	
수량	50 ST	

## 깊이 7.5mm



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장  
새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성  
있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라  
인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.

## 단자대 레일

인클로저 내에 DIN 레일(예: 전자 장치, 단자대 등) 구성요소  
장착을 위해 두 가지 크기의 장착 레일이 제공됩니다.

## 일반 주문 데이터

유형	TS35X7.5 ST KTB2215 HOR	버전
주문 번호	<a href="#">80000006720</a>	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 91 mm, 슬롯 미포함, 스틸,
GTIN (EAN)	4050118652888	응용아연도금, 크롬 도금
수량	20 ST	
유형	TS35X7.5 ST KTB2215 VER	버전
주문 번호	<a href="#">80000006708</a>	장착 레일, TS 35, TS 35 x 7.5, 너비: 174 mm, 슬롯 미포함, 스틸,
GTIN (EAN)	4050118652819	응용아연도금, 크롬 도금
수량	20 ST	