WAH 185/300 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







터치 보호를 위한 바이드뮬러의 시스템은 캐비닛의 안전성을 향상시킵니다. 작동 또는 고장으로 인해 충전부와 우발적으로 접촉하여 발생하는 감전으로부터 보호합니다.

일반 주문 데이터

버전	볼트 유형 스크류 단자대, 후드, 파란색, 54 mm
주문 번호	<u>1064780000</u>
유형	WAH 185/300 BL
GTIN (EAN)	4008190103200
수량	10 items

카탈로그 상태 / 도면

WAH 185/300 BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
깊이	43.9 mm	깊이 (인치)	1.7283 inch	
높이	139 mm	높이 (인치)	5.4724 inch	
너비	54 mm	폭 (인치)	2.126 inch	
순중량	25.2 g			
온도				
u 71 O.E.	05.00 55.00	*# OF	F.00. 40.00	
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C	
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C	
환경 제품 규정 준수				
Dalle 조스 사태	조스 에이 미조제			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
자재 데이터				
기본 재질	폴리아미드 66	컬러 코드	파란색	
UL 94 가연성 등급	V-2		-16-1	
추가 기술 데이터				
		= = =	-1.1-	
장착물 유형	스냅온	폭발 테스트 버전	아니요	
크기				
피치(mm)(P)	55.00 mm			
 분류				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
TIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

카탈로그 상태 / 도면 2