데이터 시트

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



바이드뮬러에서는 센서-액추에이터 케이블 작업을 위한 다양한 공구와 액세서리를 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	신호 및 전원 접점용 프레싱 도구, 4-인덴트 압착
주문 번호	1203840000
유형	SAI M23 CRIMPING TOOL 1
GTIN (EAN)	4032248986934
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2026-12-31T00:00:00+01:00

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

길이	230 mm	길이 (인치)	9.0551 inch
순중량	1146 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

기술 데이터

버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함	작동 온도, 최대	125 °C
작동 온도, 최소	-40 °C		

공구 데이터 압착

와이어 종단 페룰 단면적, 최대	4 mm²	와이어 종단 페룰 단면적, 최소	0.25 mm²
압착 유형/프로파일	4-인덴트 압착		

접점 설명

접점의 유형	회전 접점	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 10
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 26		

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

SAI M23 CRIMPING TOOL 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

1 mm



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.
인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

일반 주문 데이터

유형	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0	버전
주문 번호	1995830000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 크림프 접점
GTIN (EAN)	4032248925698	
수량	50 ST	
유형	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0	버전
주문 번호	1170390000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 크림프 접점
GTIN (EAN)	4032248962105	
수량	50 ST	

2 mm



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.
인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

일반 주문 데이터

유형	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50	버전
주문 번호	1995820000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 크림프 접점
GTIN (EAN)	4032248925681	
수량	50 ST	
유형	SAI-M23-KBC-L-2.5-4.0	버전
주문 번호	1170420000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 크림프 접점
GTIN (EAN)	4032248962334	
수량	50 ST	
유형	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5	버전
주문 번호	1170400000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 크림프 접점
GTIN (EAN)	4032248962365	
수량	50 ST	
유형	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0	버전
주문 번호	1170410000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 크림프 접점
GTIN (EAN)	4032248962525	
수량	50 ST	