


제품 이미지



터치 보호를 위한 바이드뮐러의 시스템은 캐비닛의 안전성을 향상시킵니다. 작동 또는 고장으로 인해 충전부와 우발적으로 접촉하여 발생하는 감전으로부터 보호합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------------|
| 버전 | 볼트 유형 스크류 단자대, 후드, 베이지색, 25.7 mm |
| 주문 번호 | 1070260000 |
| 유형 | WAH 35/KU |
| GTIN (EAN) | 4008190191061 |
| 수량 | 20 items |
| 배송 상태 | 단종 |
| 마지막 주문 날짜 | 2025-12-31T00:00:00+01:00 |

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 22.6 mm | 깊이 (인치) | 0.8898 inch |
| 높이 | 51.5 mm | 높이 (인치) | 2.0276 inch |
| 너비 | 25.7 mm | 폭 (인치) | 1.0118 inch |
| 순중량 | 5.15 g | | |

온도

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 보관 온도 | -25 °C...55 °C | 주변 온도 | -5 °C...40 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C | 연속 작동 온도, 최대 | 100 °C |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

자재 데이터

| | | | |
|--------------|----------|-------|------|
| 기본 재질 | 폴리아미드 66 | 컬러 코드 | 베이지색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-2 | | |

추가 기술 데이터

| | |
|-----------|-----|
| 폭발 테스트 버전 | 아니요 |
|-----------|-----|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |

액세서리

접촉 방지



터치 보호를 위한 바이드물러의 시스템은 캐비닛의 안전성을 향상시킵니다. 작동 또는 고장으로 인해 충전부와 우발적으로 접촉하여 발생하는 감전으로부터 보호합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|---------------------------|---------------------------------------|--|
| 유형 | WAP WFF35 | 버전 | |
| 주문 번호 | 106970000 | 볼트 유형 스크류 단자대, 커버 플레이트, 진한 베이지색, 2 mm | |
| GTIN (EAN) | 4008190104023 | | |
| 수량 | 20 ST | | |