

VP M16 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	VPMS Ex(황동 소재 ex 블랭킹 플러그), 블랭킹 플러그, 직선, M 16, 12 mm, 황동, 니켈 도금
주문 번호	1210890000
유형	VP M16 EXE MS
GTIN (EAN)	4032248991969
수량	50 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2024-08-31T00:00:00+02:00
대체용 제품	VP-HEX M16-EX W

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	15 mm	높이 (인치)	0.5906 inch
길이	15 mm	길이 (인치)	0.5906 inch
직경	16 mm	벽 두께, 최소	0.5 mm
벽 두께, 최대	11 mm	순중량	23.94 g

온도

작동 온도	-40 °C...100 °C
-------	-----------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Imidazolidine-2-thione 96-45-7
SCIP	4efa9808-c72a-4b94-8dcb-498465ba8c6e

일반 정보


O-링	NBR	실리콘	아니요
작동 온도 범위, 최대	100 °C	작동 온도 범위, 최소	-40 °C
나사산 피치	1.5 mm	할로겐	예
AF 크기 1	18 mm	보호 등급	IP54, IP64, IP68
기본 재질	황동, 니켈 도금	실링 링 직경	16.00 mm
외부 스레드	M 16	나사선 길이	12 mm
캡 너트용 토크, 최대	5.40 Nm	연결 어댑터용 토크, 최대	18.00 Nm
연결 어댑터용 토크, 최소	9.00 Nm	캡 너트용 토크, 최소	3.60 Nm

케이블 글랜드 인증 번호

식별	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	케이블 글랜드(ATEX) 인증 번호	INERIS 09 ATEX 0059X
----	-----------------------------------	---------------------	----------------------

분류

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		



액세서리

황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SKMU M16 MS	버전	
주문 번호	1736990000	SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 16, 2.8 mm, 황동, 니켈 도금	
GTIN (EAN)	4008190956462		
수량	100 ST		

블랭킹 플러그



IP 보호등급 유지를 위한 잉여 스레드 구멍 실링

일반 주문 데이터

유형	GWDR M16-NP	버전	
주문 번호	1736230000	GWDR NP(플랫 개스킷 - 네오프렌), 실링 링, M 16, 네오프렌	
GTIN (EAN)	4008190956028		
수량	50 ST		

폴리에틸렌 플랫 개스킷 - GWDR PO



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록너트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	GWDR M16-PO	버전	
주문 번호	1777930000	GWDR PO(플랫 개스킷 - 폴리에틸렌), 실링 링, M 16, 폴리에틸렌	
GTIN (EAN)	4032248158195		
수량	50 ST		