

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 제품 이미지

다용도 분리 플레이트

분리 플레이트는 시각적으로 신호를 묶을 때, 모듈을 전기적으로 분리할 때,

체적으로 보기 쉽도록 마킹을 삽입할 때 사용할 수 있습니다. 따라서

특히 활용도가 높은 액세서리입니다. 분리 플레이트는 두 모듈 간

절연 공간 거리와 연면 거리를 늘려

두 모듈 간 정격 절연 전압을 최대 600V까지 늘릴 수 있습니다.

이중 분리 플레이트는 WAD5 또는 WS10/5 마커로 표시해

교차 결선을 실행할 수 있습니다. 점프바 채널을 개별적으로

분리하는 천공이 있어 설치가 더 쉽습니다.

- 파티션 플레이트가 여러 그룹들을 서로 시각적으로 분리해 줍니다.
- 점프바 채널의 개별적으로 분리하기 위한 인덴테이션
- 파티션 플레이트는 절연 공간 거리와 연면 거리를 최대 600V까지 늘려 두 모듈을 격리합니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	TERMSERIES, 파티션 플레이트
주문 번호	<u>1240800000</u>
유형	TW TXS/TXZ R3.2
GTIN (EAN)	4050118028188
수량	10 items





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
깊이	83.3 mm	깊이 (인치)	3.2795 inch
높이	98.8 mm	높이 (인치)	3.8898 inch
너비	3.2 mm	폭 (인치)	0.126 inch
<u> </u>	10.9 g	1 ( - 1)	
<del></del> 온도			
보관 온도		작동 온도	
		10 2—	
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	<del>-</del>	
일반 데이터	,		
장착 레일	TS 35		
컬러 코드	빨간색		
UL94 가연성 등급 구성요소	구성요소	하우징	
	UL94 가연성 등급	V-0	
분류			
ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-16-92
ECLASS 10.0	27-37-16-92	ECLASS 11.0	27-37-16-92
ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92

2 카탈로그 상태 / 도면





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dimensional drawing	사용 예
	If two partition walls are used, markers can be attached
사용 예	
If two partition walls are used, markers can be attached	

카탈로그 상태 / 도면





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기타

유형 코드