

**HDC IP68 06B SS 1M32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



새로운 RockStar® 인클로저는 해수에 내성이 있으며, 높은 수준의 충격 내성을 제공하며, IP 68 및 IP 69K를 충족하며, 가혹한 환경 조건에서 사용하도록 설계되었고 DIN EN 61373 cat. 2(bogie)에 따른 높은 진동 요구 조건에 맞게 설계되었습니다. 따라서 이 하우징 제품군은 운송 및 교통 엔지니어링, 전력 엔지니어링 및 극한의 요구 조건을 가지는 응용 분야에 사용되는 사각커넥터의 오류 및 유지 보수 불필요 작동에 이상적입니다. 개발 시 EMC에 매우 강한 인클로저를 만들기 위한 측정도 구현되었습니다.

**일반 주문 데이터**

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 3, 보호 등급: IP66, IP68, IP69, 삽입됨 상태, 베이스 하우징, 클램프 요크 결선, 표준, 케이블 임트리 사이즈: M 32
주문 번호	<a href="#">1081210000</a>
유형	HDC IP68 06B SS 1M32
GTIN (EAN)	4032248877171
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



**ROHS**

준수

치수 및 중량

깊이	156 mm
높이	101 mm
너비	80 mm
마운팅 치수 - 높이	60 mm
순중량	865 g

깊이 (인치)	6.1417 inch
높이 (인치)	3.9764 inch
폭 (인치)	3.1496 inch
미운팅 치수 - 너비	127 mm

온도

한계 온도

-50 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	
화학 내성	물질	아세톤
	화학 내성	내성
	물질	디젤 오일
	화학 내성	불안정
	물질	에틸 알코올
	화학 내성	내성
	물질	변속기 오일
	화학 내성	조건부 내성
	물질	유압유
	화학 내성	조건부 내성
	물질	석유 벤젠
	화학 내성	불안정
	물질	땀
	화학 내성	조건부 내성
	물질	프리미엄 휘발유
	화학 내성	불안정
	물질	물
	화학 내성	내성
	물질	UV
	화학 내성	내성
	물질	오존
	화학 내성	내성

버전

케이블 글랜드 수	0
상단부/하단부/리드	하부
상단 케이블 인입 수	0
하우징 디자인	베이스 하우징
설계	표준
케이블 인입	w. 스레드
클램프 버전	클램프 요크 결선
내부 나사수	M 32

케이블 엔트리 사이즈	M 32
커버	커버 미포함
측면 케이블 인입 수	1
잠금 시스템 디자인	클램프 요크 결선
설치 사이즈	3
유형	베이스 하우징
실링	실리콘
컬러(RAL)	RAL 9011, RAL 9005

**HDC IP68 06B SS 1M32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터**


BG	3	ModuPlug®에 적합함	예
<b>일반 데이터</b>			
하우징 기본 재질 보호 등급	주조 알루미늄 IP66, IP68, IP69, 삽입됨 상태	표면 마감 EMC 하우징	파우더 코팅 예
<b>크기</b>			
구멍 피치 길이 A2 총 길이 하우징	127 mm 156 mm	케이블 인입 하우징 B의 높이	w. 스레드 101 mm
<b>분류</b>			
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 15.0	EC000437 EC000437 27-44-02-02	ETIM 9.0 ECLASS 14.0	EC000437 27-44-02-02

**HDC IP68 06B SS 1M32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**HDC IP68 06B SS 1M32**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****IP68 O-링 실**

바이드뮬러는 실을 포함한 다양한 액세서리를 하우징과 함께 제공합니다.

바이드뮬러의 하우징은 탁월한 실링 처리가 돋보이는 제품입니다.

RockStar®는 광범위한 테스트를 통해 수중 50미터에서 불침투성을 유지하는 것으로 확인되었습니다. 따라서 고객들은 이전의 고정형 전선설치가 요구되는 환경에서 사각 커넥터를 사용할 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

유형	HDC DG 06B IP68	버전
주문 번호	<a href="#">1987490000</a>	액세서리, 인클로저 액세서리
GTIN (EAN)	4050118379198	
수량	10 ST	