

**DOHA KTB A4 S2 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**그림과 유사**

Abbildung ähnlich

통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완  
 완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저  
 시리즈용 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요구에  
 맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.  
**문서 훌더**  
 인클로저 내에서 문서를 적절하게 보관할 수 있는 문서  
 훌더

**일반 주문 데이터**

버전	Klippon TB (Terminal Box), 문서 훌더, 리벳, 높이: 200 mm, 너비: 240 mm, 깊이: 20 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301, 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미러 광택, 은색
주문 번호	<a href="#">1252730000</a>
유형	DOHA KTB A4 S2 R
GTIN (EAN)	4050118045383
수량	1 items

## DOHA KTB A4 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	20 mm	깊이 (인치)	0.7874 inch
높이	200 mm	높이 (인치)	7.874 inch
너비	240 mm	폭 (인치)	9.4488 inch
마운팅 치수 - 높이	133 mm	순중량	436 g

## 온도

## 작동 온도

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 액세서리에 대한 일반 정보

재질 두께	1 mm	표면 마감	미러 광택
기본 재질	스테인레스 스틸 1.4301, 스테인레스 스틸 1.4301(304)	마운팅 치수 - 높이	133 mm

## 일반 정보

재질 두께	1 mm	표면 마감	미러 광택
기본 재질	스테인레스 스틸 1.4301, 스테인레스 스틸 1.4301(304)	인클로저 장착	고정 러그

## 분류

ETIM 8.0	EC000317	ETIM 9.0	EC000317
ETIM 10.0	EC000317	ECLASS 14.0	27-18-28-90
ECLASS 15.0	27-18-28-90		