

HDC HP 550 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



RockStar® HighPower 하우징은 고강도 금형 주조 알루미늄으로 제조되며 지속적인 최적화 덕분에 엄격한 환경 조건에서 최적의 보호를 제공합니다. 멀티파트 하우징을 통해 사용자는 작업 흐름의 마지막 단계까지 작업 프로세스를 검사할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	액세서리, 스크류 결선, 설치 사이즈: 550
주문 번호	<a href="#">1120140000</a>
유형	HDC HP 550 SHOCKPROTEC
GTIN (EAN)	4032248901470
수량	1 items

**HDC HP 550 SHOCKPROTEC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

길이	39.3 mm	길이 (인치)	1.5472 inch
직경	17.4 mm	순중량	8 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

결선 유형	스크류 결선	설치 사이즈	550
UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	검정
절연 저항	1010 Ω	절연재	광섬유 폴리아미드
오염 심각도	PD 2 (PD 3)	기본 재질	PA 66 GF 30, 스테인레스 스틸
시리즈	HighPower	할로겐 불포함	false
BG	550		

일반 데이터

결선 유형	스크류 결선	버전 인서트	HighPower 550 A
컬러 코드	검정	기본 재질	PA 66 GF 30, 스테인레스 스틸
시리즈	HighPower		

중요 참고 사항

제품 정보  
 의도한 작동에 따라서 내부적으로 생성된 전압이 작동 전압과 겹쳐져 이에 해당하는 피크를 포함할 수 있습니다. 이러한 피크 전압이 정격 전압을 초과하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당 사양을 벗어난 사용 사례의 경우, 문의 부탁드립니다.

분류

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

**HDC HP 550 SHOCKPROTEC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

