

### 그림과 유사



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.  
인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	Sensor/Actuator plug-in connector, Insert
주문 번호	<a href="#">1170060000</a>
유형	SAI-M23-BE-9
GTIN (EAN)	4032248962112
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E344862

치수 및 중량

순중량	5 g
-----	-----

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터


극 수	9	코딩	없음
결선 유형	크림프 결선	하우징 기본 재질	열가소성 폴리아미드 PA 6, PBT
공칭 전압	200 V	플러그 주기	> 1000
오염 심각도	3	정격 전류	2mm 접점= 20A, 1mm 접점 = 8A
접점 유형	암형(Female)	M23 신호 인서트 코딩 가능	H-코딩, N-코딩, S-코딩, X-코딩, Y-코딩

분류


ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

도면

피닝




치수 도면



Technical data

Number of positions	6	7	9		12	16	17	19		
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3	
Contact-ø	mm		2	2	1	2	1	1	1	1.5



## SAI-M23-BE-9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 2 mm



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다. 인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5	버전	
주문 번호	<a href="#">1170260000</a>		Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962099		
수량	50 ST		

### 1 mm



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다. 인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	SAI-M23-KBC-0.08/0.56	버전	
주문 번호	<a href="#">1995860000</a>		Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248926152		
수량	50 ST		
유형	SAI-M23-KBC-0.34/1.00	버전	
주문 번호	<a href="#">1170180000</a>		Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962075		
수량	50 ST		
유형	SAI-M23-KBC-1.00-1.5	버전	
주문 번호	<a href="#">1170210000</a>		Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
GTIN (EAN)	4032248962174		
수량	50 ST		

## SAI-M23-BE-9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### ...M23용



바이드물러에서는 센서-액추에이터 케이블 작업을 위한 다양한 공구와 액세서리를 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	버전	
주문 번호	<a href="#">1203960000</a>	신호 접점용 프레스 도구, 4-인텐트 압착	
GTIN (EAN)	4050118000764		
수량	1 ST		

### 표준 인클로저



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.  
 인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	SAI-M23-GS-11/17	버전	
주문 번호	<a href="#">1299390000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure	
GTIN (EAN)	4050118097191		
수량	1 ST		
유형	SAI-M23-GS-7/12	버전	
주문 번호	<a href="#">1995840000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure	
GTIN (EAN)	4032248926121		
수량	1 ST		
유형	SAI-M23-GSW-S-7/12	버전	
주문 번호	<a href="#">1169920000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure	
GTIN (EAN)	4032248961986		
수량	1 ST		
유형	SAI-M23-KS-7/12	버전	
주문 번호	<a href="#">1169900000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure	
GTIN (EAN)	4032248961948		
수량	1 ST		
유형	SAIL-M23-KSW-7/12	버전	
주문 번호	<a href="#">1169930000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Empty enclosure	
GTIN (EAN)	4032248961993		
수량	1 ST		

### 액세서리

유형	SAIE-M23-S-EM	버전
주문 번호	<a href="#">1169970000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961979	
수량	1 ST	
유형	SAIE-M23-S-HW	버전
주문 번호	<a href="#">1169990000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962051	
수량	1 ST	
유형	SAIE-M23-S-RM	버전
주문 번호	<a href="#">1169950000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248961092	
수량	1 ST	
유형	SAIE-M23-S-VW	버전
주문 번호	<a href="#">1169940000</a>	Sensor/Actuator plug-in connector, Built-in plugs, Empty enclosure
GTIN (EAN)	4032248962013	
수량	1 ST	