


SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

피닝



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.
 인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

일반 주문 데이터

버전	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 인서트
주문 번호	1170380000
유형	SAI-M23-SE-L-4/4
GTIN (EAN)	4032248962518
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2026-12-31T00:00:00+01:00

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E344862

치수 및 중량

순중량	7 g
-----	-----

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터


극 수	8	코딩	없음
결선 유형	크림프 결선	하우징 기본 재질	열가소성 폴리아미드 PA 6, PBT
플러그 주기	> 1000	오염 심각도	3
정격 전류	1mm 접점 = 8A, 2mm 접점 = 28A	접점 유형	수형(Male)

분류


ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ETIM 10.0	EC003557	ECLASS 14.0	27-44-02-23
ECLASS 15.0	27-44-02-23		

도면

피닝



치수 도면



Technical data

No. of poles	5 + PE	4/4	
Number of contacts	6	4	4
Contact-ø	mm	2	2

4 times 1-mm male and 4 times 2-mm male


SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

1 mm




M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다. 인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

일반 주문 데이터

유형	SAI-M23-KSC-LS-0.25-1.0	버전	
주문 번호	1170390000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 크림프 접점	
GTIN (EAN)	4032248962105		
수량	50 ST		

2 mm



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다. 인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

일반 주문 데이터

유형	SAI-M23-KSC-L-0.75-2.5	버전	
주문 번호	1170400000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 크림프 접점	
GTIN (EAN)	4032248962365		
수량	50 ST		
유형	SAI-M23-KSC-L-2.5-4.0	버전	
주문 번호	1170410000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 크림프 접점	
GTIN (EAN)	4032248962525		
수량	50 ST		

...M23용



바이드몰러에서는 센서-액추에이터 케이블 작업을 위한 다양한 공구와 액세서리를 제공합니다.

SAI-M23-SE-L-4/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	버전
주문 번호	1203840000	신호 및 전원 접점용 프레스 도구, 4-인덴트 압착
GTIN (EAN)	4032248986934	
수량	1 ST	

표준 인클로저



M23 원형 플러그 커넥터는 높은 메이팅 주기, 높은 전류 전달 용량 그리고 최소 치수를 가진 고밀도 접점을 제공합니다.
 인클로저, 인서트 및 크림프 접점은 별도로 주문해야 합니다.

일반 주문 데이터

유형	SAI-M23-GS-L-7/17	버전
주문 번호	1995800000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 빈 인클로저
GTIN (EAN)	4032248925667	
수량	1 ST	
유형	SAI-M23-GSW-L-7/12	버전
주문 번호	1170280000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 빈 인클로저
GTIN (EAN)	4032248962327	
수량	1 ST	
유형	SAI-M23-KS-L-7/17	버전
주문 번호	1170270000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 빈 인클로저
GTIN (EAN)	4032248962259	
수량	1 ST	
유형	SAI-M23-KSW-L-7/12	버전
주문 번호	1170290000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 빈 인클로저
GTIN (EAN)	4032248962242	
수량	1 ST	
유형	SAIE-M23-L-EM	버전
주문 번호	1170320000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 내장 플러그, 빈 인클로저
GTIN (EAN)	4032248962419	
수량	1 ST	
유형	SAIE-M23-L-HW	버전
주문 번호	1170340000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 내장 플러그, 빈 인클로저
GTIN (EAN)	4032248962297	
수량	1 ST	
유형	SAIE-M23-L-RM	버전
주문 번호	1170310000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 내장 플러그, 빈 인클로저
GTIN (EAN)	4032248962358	
수량	1 ST	
유형	SAIE-M23-L-VW	버전
주문 번호	1170300000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 내장 플러그, 빈 인클로저
GTIN (EAN)	4032248962341	
수량	1 ST	

액세서리

유형	SAIE-M23-L-W 25X25	버전
주문 번호	1170330000	센서/액추에이터 플러그 커넥터, 내장 플러그, 빈 인클로저
GTIN (EAN)	4032248962273	
수량	1 ST	