

**KTB RNHD 262615 S4E R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**그림과 유사**

Abbildung ähnlich

통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장  
 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성  
 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라  
 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.

**빗물 가리개**

빗물 가리개는 예를 들어 폭우가 잦거나 직사광선이 심하게  
 내리쬐는, 예외적인 기후 환경에 인클로저를 설치한 경우  
 인클로저를 추가적으로 보호합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	Klippon TB (Terminal Box), 레인 후드, 높이: 53.9 mm, 너비: 265 mm, 깊이: 160.5 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4404(316L), 전자 연마, 은색
주문 번호	<a href="#">1314100000</a>
유형	KTB RNHD 262615 S4E R
GTIN (EAN)	4050118117455
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용 가능 기간	2024-10-31T00:00:00+01:00
대체용 제품	<a href="#">KTB RNHD XX2615 S4E R</a>

**KTB RNHD 262615 S4E R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****승인**

ROHS	준수
------	----

**치수 및 중량**

깊이	160.5 mm	깊이 (인치)	6.3189 inch
높이	53.9 mm	높이 (인치)	2.122 inch
너비	265 mm	폭 (인치)	10.433 inch
순중량	1455 g		

**온도**

작동 온도

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**액세서리에 대한 일반 정보**

표면 마감	전자 연마	기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404(316L)
-------	-------	-------	--------------------------

**일반 정보**

표면 마감	전자 연마	기본 재질	스테인레스 스틸 1.4404(316L)
-------	-------	-------	--------------------------

**분류**

ETIM 8.0	EC000744	ETIM 9.0	EC000744
ETIM 10.0	EC000744	ECLASS 14.0	27-18-24-05
ECLASS 15.0	27-18-24-05		