


## DOHA KTB A5 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완  
완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저  
시리즈용 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요구에  
맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.

## 문서 훌더

인클로저 내에서 문서를 적절하게 보관할 수 있는 문서  
훌더

## 일반 주문 데이터

버전	Klippon TB (Terminal Box), 문서 훌더, 리벳, 높이: 150 mm, 너비: 180 mm, 깊이: 20 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301, 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미러 광택, 은색
주문 번호	<a href="#">1252750000</a>
유형	DOHA KTB A5 S2 R
GTIN (EAN)	4050118045390
수량	1 items

## DOHA KTB A5 S2 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	20 mm	깊이 (인치)	0.7874 inch
높이	150 mm	높이 (인치)	5.9055 inch
너비	180 mm	폭 (인치)	7.0866 inch
마운팅 치수 - 높이	100 mm	순중량	289 g

## 온도

작동 온도

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 액세서리에 대한 일반 정보

재질 두께	1 mm	표면 마감	미러 광택
기본 재질	스테인레스 스틸 1.4301, 스테인레스 스틸 1.4301(304)	마운팅 치수 - 높이	100 mm

## 일반 정보

재질 두께	1 mm	표면 마감	미러 광택
기본 재질	스테인레스 스틸 1.4301, 스테인레스 스틸 1.4301(304)	인클로저 장착	고정 러그

## 분류

ETIM 8.0	EC000317	ETIM 9.0	EC000317
ETIM 10.0	EC000317	ECLASS 14.0	27-18-28-90
ECLASS 15.0	27-18-28-90		