

## PAC-S1200-RV24-V0-0M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



선조립 PAC 케이블은 PLC와 PLC 인터페이스 간에 전기 및 논리 결선을 제공합니다. 이 케이블은 다음 요소로 구성됩니다.

- 제조업체의 PLC 커넥터
  - 단면적 0.14 mm<sup>2</sup> 또는 0.25 mm<sup>2</sup>의 다극 LiYY 또는 LY YCY(차폐) 케이블
  - 인터페이스 결선용 플랫 케이블 커넥터, SUB-D 또는 RSV
- 케이블은 본래 설계 기능을 보장할 수 있도록 연속성 및 절연에 대해 자동적으로 테스트를 받았습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                               |
|------------|-----------------------------------------------|
| 버전         | 사전조립 케이블, PAC, 케이블 LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 주문 번호      | <a href="#">1329140005</a>                    |
| 유형         | PAC-S1200-RV24-V0-0M5                         |
| GTIN (EAN) | 4099986577848                                 |
| 수량         | 1 items                                       |

### 기술 데이터

#### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

#### 치수 및 중량

|     |       |
|-----|-------|
| 순중량 | 147 g |
|-----|-------|

#### 온도

|       |
|-------|
| 작동 온도 |
|-------|

#### 환경 제품 규정 준수

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c                                   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

#### 일반 데이터

|           |                          |           |                                                |
|-----------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------|
| 케이블 길이    | 0.5 m                    | 적합        | 디지털 신호                                         |
| 기본 재질     | PVC                      | 케이블       | 케이블 LiYY                                       |
| 인터페이스 커넥터 | WEIDMUELLER RSV 24P MALE | 폴 수, 최소   | 24-폴                                           |
| 외경        | 9.2 ± 1 mm               | 커넥터 PLC 측 | 4 x SIEMENS S71200<br>6ES7292-1AG30-0XA0<br>7P |
| 와이어 단면적   | 0.25 mm <sup>2</sup>     |           |                                                |

#### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |