

별도 주문 구매만 가능



- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 접점의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

일반 주문 데이터

버전	Automatic stripper and crimper
주문 번호	1266370000
유형	CA 100 C
GTIN (EAN)	4050118056303
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	280 mm	깊이 (인치)	11.0236 inch
높이	390 mm	높이 (인치)	15.3543 inch
너비	410 mm	폭 (인치)	16.1417 inch
순중량	23000 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
 REACH SVHC Lead 7439-92-1

PW65 유지 보수 - 자동 탈피/압착

탈피 범위	0.14 ~ 0.34mm ² (~AWG 26 ~22)	드라이브	전자유압식
펄스 시간	약 1.5 s	와이어 종단 페룰 단면적, 최대	0.34 mm ²
와이어 종단 페룰 단면적, 최소	0.14 mm ²	압착 길이	6/8 mm
소모품	개별 케이블 러그, 플라스틱 칼러 채움 및 미채움	와이어 종단 페룰의 길이	10/12 mm
압축 공기 결선	5 bar	전기 결선	100-240 V / 50/65 Hz

분류

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		



액세서리

액세서리 / 교체 부품



- 자동 탈피 및 압착
- 효율적이고 시간이 절감되는 프로세스
- 해당 단면적 범위에 맞게 간편하게 조정 가능
- 한 번의 작업 단계로 탈피와 압착
- 다른 제조업체의 슬리브 또는 접점의 처리는 기계 고장 및 결함을 초래할 수 있습니다!

일반 주문 데이터

유형	AIMESA CF U/L/LS SK TIN	버전
주문 번호	1283530000	자동머신, 교체 부품
GTIN (EAN)	4050118073676	
수량	1 ST	
유형	HUEHABA 0.14 CA 100 C	버전
주문 번호	1314530000	액세서리, 교체 부품
GTIN (EAN)	4050118117592	
수량	1 ST	
유형	HUEHABA 0.25 CA 100 C	버전
주문 번호	1314520000	액세서리, 교체 부품
GTIN (EAN)	4050118117585	
수량	1 ST	
유형	HUEHABA 0.34 CA 100 C	버전
주문 번호	1314510000	액세서리, 교체 부품
GTIN (EAN)	4050118117370	
수량	1 ST	