


BZT PRV8 BL 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | P-시리즈, 마커 홀더, 파란색, 레벨 수: 8, TS 35 x 15 |
| 주문 번호 | 1267950000 |
| 유형 | BZT PRV8 BL 35X15 |
| GTIN (EAN) | 4032248113200 |
| 수량 | 20 items |

BZT PRV8 BL 35X15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 73.1 mm | 깊이 (인치) | 2.8779 inch |
| 높이 | 120 mm | 높이 (인치) | 4.7244 inch |
| 너비 | 10.2 mm | 폭 (인치) | 0.4016 inch |
| 순중량 | 22.43 g | | |

온도

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 보관 온도 | -25 °C...55 °C | 주변 온도 | -50 °C...80 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C | 연속 작동 온도, 최대 | 125 °C |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

시스템 사양

| | | | |
|-------|------------|------|---|
| 버전 | 장착 레일용 | 레벨 수 | 8 |
| 장착 레일 | TS 35 x 15 | | |

일반

| | |
|-------|------------|
| 장착 레일 | TS 35 x 15 |
|-------|------------|

자재 데이터

| | | | |
|--------------|-----|-------|-----|
| 기본 재질 | PC | 컬러 코드 | 파란색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 | | |