

**KEBI-KTBI MOPL 4040 S2N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장 새로운 Klippon® EBi 인클로저용 액세서리는 통일성 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
 장착 플레이트  
 DIN 장착 레일을 세로 및 가로로 장착하거나 장착 플레이트에 컴포넌트를 직접 장착하는 용도로 사용합니다.

일반 주문 데이터

|            |   |
|------------|---|
| 버전         | Klippon EBi (Essential Box industrial), 장착 플레이트, 높이: 329 mm, 너비: 329 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미처리, 은색 |
| 주문 번호      | <a href="#">1310340000</a>  |
| 유형         | KEBI-KTBI MOPL 4040 S2N   |
| GTIN (EAN) | 4050118112535   |
| 수량         | 1 items   |
| 배송 상태      | 단종  |
| 마지막 주문 날짜  | 2025-12-30T00:00:00+01:00   |

**KEBI-KTBI MOPL 4040 S2N**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |        |         |              |
|-----|--------|---------|--------------|
| 깊이  | 1.5 mm | 깊이 (인치) | 0.0591 inch  |
| 높이  | 329 mm | 높이 (인치) | 12.9527 inch |
| 너비  | 329 mm | 폭 (인치)  | 12.9527 inch |
| 순중량 | 1288 g |         |              |

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 정보

표면 마감: 미처리      기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301(304)

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |