

RS 100 Profi는 DIN 레일 설치와 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에, 설치 요구 사항에 맞는 유연한 솔루션을 제공합니다. 이러한 다재다능함 덕분에 다양한 환경과 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 하우징은 유로카드 PCB 표준을 따릅니다. 프로파일을 원하는 크기로 잘라내어 특정 요건에 정확하게 맞출 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 다리를 사용하여 안정성을 높이고 설치의 안전성을 높일 수 있습니다. 또 다른 실용적인 기능은 커버 프로파일을 사용하여 큰 컴포넌트를 보호하는 옵션입니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	엔드 플레이트, RS 80 주황색, 엔드 플레이트 양쪽, 너비: 12.3 mm
주문 번호	<a href="#">1324260000</a>
유형	AP 80 OR 2000
GTIN (EAN)	4008190181932
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	20 mm	깊이 (인치)	0.7874 inch
높이	86.4 mm	높이 (인치)	3.4016 inch
너비	12.3 mm	폭 (인치)	0.4843 inch
순중량	2.33 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

재료 데이터


UL 94 가연성 등급	V-0	절연재	PA 66
절연재 그룹	I	표면 마감	미처리
기본 재질	PA 66	CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수)	600 ≤ CTI

일반 데이터

컬러 코드	주황색	보호 등급	IP20(설치 상태)
컬러 차트(유사)	RAL 2000	캡슐화 옵션	아니요

분류

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC002779
ETIM 10.0	EC002779	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ECLASS 15.0	27-19-06-02		



액세서리

RS 80 - 프로파일 하우징



RS 80 프로파일은 조립 레일과 벽면 설치가 모두 가능하기 때문에 다양한 설치 옵션을 제공합니다. 이를 통해 공간 조건과 요건에 유연하게 적용할 수 있습니다. 특히 무거운 부품의 경우, 추가적인 잠금 발을 사용하여 안정성을 높일 수 있습니다.

RS80 프로파일의 또 다른 장점은 개별적으로 크기를 조절할 수 있다는 것입니다. 이를 통해 필요에 따라 시스템을 정확하게 설계할 수 있는 자유를 얻을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	LKSC M2,9X13VZ	버전	
주문 번호	<a href="#">4011200000</a>	액세서리, 십자 스크류	
GTIN (EAN)	4032248415014		
수량	100 ST		