


KLBUE 4-13.5 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



당사의 광범위한 KLBÜ 차폐 결선을 통해 유연하고 자체 조정 가능한 차폐 접촉을 달성하고 오류 없는 플랜트 운영을 보장할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	클램프 요크, 차폐 결선용 클램프 요크, PA 66 GF 30
주문 번호	1403090000
유형	KLBUE 4-13.5 RC TS35
GTIN (EAN)	4050118205206
수량	1 items

KLBUE 4-13.5 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	55.6 mm	깊이 (인치)	2.189 inch
높이	67.5 mm	높이 (인치)	2.6575 inch
너비	37.5 mm	폭 (인치)	1.4764 inch
순중량	81.8 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-25 °C...60 °C
연속 작동 온도, 최소	-25 °C	연속 작동 온도, 최대	105 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6fc8563f-82a2-46cf-b3da-0e2c7ddd4382

등급 데이터

정격 단면적	10 mm ²	정격 전압	230 V
--------	--------------------	-------	-------

시스템 사양

버전	차폐 결선용, 리지스터 포함	엔드 커버 플레이트 필요	아니요
장착 레일	TS 35		

일반

설치 권고	직접 장착	장착 레일	TS 35
-------	-------	-------	-------

자재 데이터

기본 재질	PA 66 GF 30	컬러 코드	검정, 은회색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

설치 권고	직접 장착	폭발 테스트 버전	아니요
장착 유형	스냅온		


클램프용 컨덕터(정격 결선)

탈피 길이	24.3 mm	결선 유형	스프링 결선
결선 수	1	케이블 직경, 최대	13.5 mm
케이블 직경, 최소	4 mm	결선 단면적, 꼬임, 최대	13.5 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최소	4 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20

도면



KLBUE 4-13.5 RC TS35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

장착 지지대




당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보관을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

유형	BTWZ KLBUE	버전	
주문 번호	1742630000	공구, 작동 공구	
GTIN (EAN)	4008190980764		
수량	1 ST		

일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

일반 주문 데이터

유형	SDS 0.6X3.5X200	버전	
주문 번호	9010110000	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248300754		
수량	1 ST		
유형	SDS 1.2X6.5X150	버전	
주문 번호	9009010000	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248266869		
수량	1 ST		