

HDC MDU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

버전	더미 모듈, 극 수: 0, 접점 미포함, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0.5
주문 번호	1429040000
유형	HDC MDU
GTIN (EAN)	4050118233421
수량	1 items

HDC MDU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	34 mm	깊이 (인치)	1.3386 inch
높이	20.6 mm	높이 (인치)	0.811 inch
너비	7.15 mm	폭 (인치)	0.2815 inch
순중량	2.58 g		

온도

한계 온도	-40 °C ... 125 °C
-------	-------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

일반 데이터

극 수	0	UL 94 가연성 등급	V-0
플러그 주기	≥ 500	유형	접점 미포함
오염 심각도	3	기본 재질	폴리카보네이트, 유리 섬유 강화
시리즈	ModuPlug	필요한 플러그인 슬롯 개수	0.5

분류



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

HDC MDU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



HDC MDU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

대응물

www.weidmueller.com

전기 모듈**연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MDU	버전
주문 번호	1429040000	더미 모듈, 극 수: 0, 접점 미포함, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 0.5
GTIN (EAN)	4050118233421	
수량	1 ST	