


### 제품 이미지



터치 보호를 위한 바이드물러의 시스템은 캐비닛의 안전성을 향상시킵니다. 작동 또는 고장으로 인해 충전부와 우발적으로 접촉하여 발생하는 감전으로부터 보호합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 버전         | SAK 시리즈, 커버 프로파일, 투명, 1000 mm |
| 주문 번호      | <a href="#">1430760000</a>    |
| 유형         | ADP 4/1000                    |
| GTIN (EAN) | 4008190132897                 |
| 수량         | 1 M                           |
| 배송 상태      | 향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.   |
| 이용가능 기간    | 2026-06-30T00:00:00+02:00     |

## 기술 데이터

### 승인

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

### 치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 2.85 mm | 깊이 (인치) | 0.1122 inch |
| 높이  | 7.4 mm  | 높이 (인치) | 0.2913 inch |
| 너비  | 1000 mm | 폭 (인치)  | 39.37 inch  |
| 순중량 | 7.04 g  |         |             |

### 온도

|              |                |              |                |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 보관 온도        | -25 °C...55 °C | 주변 온도        | -50 °C...55 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C         | 연속 작동 온도, 최대 | 100 °C         |

### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

### 시스템 사양

|    |         |
|----|---------|
| 버전 | 커버 플레이트 |
|----|---------|

### 일반

|       |       |
|-------|-------|
| 설치 권고 | 직접 장착 |
|-------|-------|

### 자재 데이터

|              |       |       |    |
|--------------|-------|-------|----|
| 기본 재질        | PA 66 | 컬러 코드 | 투명 |
| UL 94 가연성 등급 | V-2   |       |    |

### 추가 기술 데이터

|     |   |       |       |
|-----|---|-------|-------|
| 스냅온 | 예 | 설치 권고 | 직접 장착 |
|-----|---|-------|-------|

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

도면

