

**IE-FC-SP-1ST/1D9/1D25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	FrontCom, 인서트 플레이트, 차폐
주문 번호	<a href="#">1450580000</a>
유형	IE-FC-SP-1ST/1D9/1D25
GTIN (EAN)	4050118255485
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E223801

치수 및 중량

높이	23 mm	높이 (인치)	0.9055 inch
너비	51.5 mm	폭 (인치)	2.0276 inch
길이	90.5 mm	길이 (인치)	3.563 inch
순중량	20.5 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f019e7f77

인서트

인서트, 신호, D-Sub, 25-폴	1	인서트, 데이터	1
신호 인서트 D-Sub 9-폴 / VGI /HDMI	1		

일반 데이터

제품 유형	인서트 플레이트, 차폐	재질	폴리카보네이트 PC
-------	--------------	----	------------

일반 표준


인증 번호(cURus)	E223801	인증 번호(DNV)	TAA000022B
인증 번호(CSA)	2000039-80039714		

분류

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

도면

치수 도면



## IE-FC-SP-1ST/1D9/1D25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 액세서리

www.weidmueller.com

### RJ45



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	IE-BI-RJ45-FJ-A	버전
주문 번호	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
수량	10 ST	
유형	IE-BI-RJ45-FJ-B	버전
주문 번호	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
수량	10 ST	
유형	IE-BI-RJ45-FJ-P	버전
주문 번호	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 인서트 소켓, 베이스용 커넥터, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
수량	10 ST	
유형	IE-BI-RJ45-C	버전
주문 번호	<a href="#">1962840000</a>	RJ45 인서트 소켓, 벌크헤드 인서트 커플러
GTIN (EAN)	4032248645046	
수량	10 ST	

### USB



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	IE-BI-USB-AB	버전
주문 번호	<a href="#">1131380000</a>	USB 인서트, 플랜지 인서트, 유형 AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
수량	1 ST	
유형	IE-BI-USB-3.0-A	버전
주문 번호	<a href="#">1487920000</a>	USB 인서트, 플랜지 인서트, 유형 A
GTIN (EAN)	4050118298208	
수량	1 ST	

## IE-FC-SP-1ST/1D9/1D25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

유형	IE-BI-USB-A	버전	
주문 번호	<a href="#">1019570000</a>	USB 인서트, 플랜지 인서트, 유형 A	
GTIN (EAN)	4032248731602		
수량	1 ST		

### Signal - D-SUB



FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한 데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우 컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한 여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과 작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을 유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65 보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징 디자인을 자랑합니다.

### 일반 주문 데이터

유형	IE-FCI-D9-FF	버전	
주문 번호	<a href="#">1450840000</a>	FrontCom, 신호 인서트, D-Sub, 9-폴, 소켓/소켓	
GTIN (EAN)	4050118255737		
수량	1 ST		
유형	IE-FCI-D9-FM	버전	
주문 번호	<a href="#">1450850000</a>	FrontCom, 신호 인서트, D-Sub, 9-폴, 플러그, 소켓	
GTIN (EAN)	4050118255713		
수량	1 ST		
유형	IE-FCI-D9-FS	버전	
주문 번호	<a href="#">1450870000</a>	FrontCom, 신호 인서트, D-Sub, 9-폴, 소켓 / 용접 결선	
GTIN (EAN)	4050118255393		
수량	1 ST		
유형	IE-FCI-D25-FF	버전	
주문 번호	<a href="#">1450880000</a>	FrontCom, 신호 인서트, D-Sub, 25-폴, 소켓/소켓	
GTIN (EAN)	4050118255645		
수량	1 ST		
유형	IE-FCI-D25-FM	버전	
주문 번호	<a href="#">1450890000</a>	FrontCom, 신호 인서트, D-Sub, 25-폴, 소켓/플러그	
GTIN (EAN)	4050118255652		
수량	1 ST		
유형	IE-FCI-D25-FS	버전	
주문 번호	<a href="#">1450900000</a>	FrontCom, 신호 인서트, D-Sub, 25-폴, 소켓 / 용접 결선	
GTIN (EAN)	4050118255560		
수량	1 ST		


## IE-FC-SP-1ST/1D9/1D25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:


- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

#### 일반 주문 데이터

유형	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	버전	
주문 번호	<a href="#">1736181044</a>		ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 플러그형
GTIN (EAN)	4008190985950		
수량	200 ST		

#### FrontCom Vario용 액세서리



#### 일반 주문 데이터

유형	IE-FC-PWPC	버전	
주문 번호	<a href="#">1450820000</a>		FrontCom, 접촉 보호, 단일 프레임
GTIN (EAN)	4050118255584		
수량	1 ST		

#### 일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

액세서리

일반 주문 데이터

유형	SDS 0.4X2.5X75	버전	
주문 번호	<a href="#">9009030000</a>	스크류드라이버, 스크류드라이버	
GTIN (EAN)	4032248266944		
수량	1 ST		