데이터 시트

WQV 95N/120N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템를 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 은회색, 269 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 54.00, 절연: 아니요, 너비: 10 mm
주문 번호	1469090000
유형	WQV 95N/120N/5/3/1
GTIN (EAN)	4050118359275
수량	5 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2024-04-22T00:00:00+02:00

WQV 95N/120N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수

치수 및 중량

깊이	29 mm	깊이 (인치)	1.1417 inch
높이	120 mm	높이 (인치)	4.7244 inch
너비	10 mm	폭 (인치)	0.3937 inch
순중량	0.1 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전류	269 A

시스템 사양

버전	단자대용

일반

극 수	3	설치 권고	직접 장착

자재 데이터

기본 재질	주석 도금 구리	컬러 코드	은회색

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착

크기

피치(mm)(P)	54.00 mm

분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

WQV 95N/120N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

보조 연결



추가 결선을 통해 별도의 전압 탭이 가능합니다. 예를 들어, 이것은 메인 스위치 앞에 위치한 비상 전원공급장치에 사용하거나 단순하게 응용 분야 내에서 추가 연결로 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	VH 36.1/8/6.4	버전
주문 번호	1967100000	W-시리즈, 스페이서 슬리브
GTIN (EAN)	4032248739202	
수량	5 ST	