

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



압착 세트

일반 주문 데이터

버전	압착 도구 모음, 압착 도구: PZ 6 Roto L, 압착 범위, 최소: 0.5, 컬러 코드: Weidmueller
주문 번호	1470940000
유형	SET PZ 6 ROTO L RC
GTIN (EAN)	4050118278132
수량	1 items
패키징	플라스틱 상자

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	261 mm	깊이 (인치)	10.2756 inch
높이	57 mm	높이 (인치)	2.2441 inch
너비	338 mm	폭 (인치)	13.3071 inch
순중량	1592.8 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

분류

압착 범위, 최대	6 mm ²	압착 범위, 최소	0.5 mm ²
패키징	플라스틱 상자	압착 공구	PZ 6 Roto L
컬러 코드	Weidmueller	AEH 수	4250 pcs.

분류

ETIM 8.0	EC000181	ETIM 9.0	EC000181
ETIM 10.0	EC000181	ECLASS 14.0	21-10-01-90
ECLASS 15.0	21-10-01-90		

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

Crimping tools



- 절연 및 비절연 페럴용 압착공구
- 라쳇의 정교한 압착
 - 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

유형	PZ 6 ROTO L	버전	
주문 번호	1444050000	압착 공구, 페럴용 압착 공구, 0.14mm², 6mm², 사다리꼴 압착	
GTIN (EAN)	4050118248593		
수량	1 ST		

폴리에틸렌 백 루즈 포장



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H0,5/14 OR	버전	
주문 번호	0690700000	와이어 중단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 주황색	
GTIN (EAN)	4008190015770		
수량	500 ST		
유형	H0,75/14 W	버전	
주문 번호	0462900000	와이어 중단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색	
GTIN (EAN)	4008190033248		
수량	500 ST		
유형	H1,0/14 GE	버전	
주문 번호	0463000000	와이어 중단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 노란색	
GTIN (EAN)	4008190024697		
수량	500 ST		
유형	H1,5/14 R	버전	
주문 번호	0463100000	와이어 중단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색	
GTIN (EAN)	4008190065089		
수량	500 ST		
유형	H2,5/15D BL	버전	
주문 번호	9019160000	와이어 중단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 파란색	
GTIN (EAN)	4008190028732		
수량	500 ST		

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

멀티팩




- 멀티팩 백
- 바이드물러 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H4,0/18 GR SV	버전	
주문 번호	9026010000	와이어 종단 페룰, 표준, 12 mm, 10 mm, 회색	
GTIN (EAN)	4008190117382		
수량	250 ST		

컨덕터 공칭 단면적 6.0mm²



- 폴리팩에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H6,0/20 SW	버전	
주문 번호	0533500000	와이어 종단 페룰, 표준, 14 mm, 12 mm, 검정	
GTIN (EAN)	4008190183905		
수량	100 ST		

케이스



- 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 케이스 바디
- 휴대성이 뛰어나며, 좁은 공간에서도 깔끔하게 보관 가능
- 견고한 2개의 슬라이딩 캐치 포함
- 분류 케이스와 박스를 세워 놓을 수 있으며 밀어 넣지 않고도 안전하게 겹쳐 놓을 수 있음
- 인서트로 구분 가능

일반 주문 데이터

유형	KOFFER PSC4-01	버전	
주문 번호	9028860000	공구, 세트 박스	
GTIN (EAN)	4032248304608		
수량	1 ST		

SET PZ 6 ROTO L RC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

인서트



- 내구성이 뛰어난 폴리프로필렌 재질의 케이스 바디
- 휴대성이 뛰어나며, 좁은 공간에서도 깔끔하게 보관 가능
- 견고한 2개의 슬라이딩 캐치 포함
- 분류 케이스와 박스를 세워 놓을 수 있으며 밀어 넣지 않고도 안전하게 겹쳐 놓을 수 있음
- 인서트로 구분 가능

일반 주문 데이터

유형	EINSATZ A8-1 CL55	버전	
주문 번호	9028460000	인서트 모음	
GTIN (EAN)	4032248310029		
수량	100 ST		
유형	EINSATZ A7-1 CL55	버전	
주문 번호	9028450000	인서트 모음	
GTIN (EAN)	4032248310012		
수량	1 ST		