

VRSTI/1,5-2,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





PVC 또는 PC/PA 소재의 절연 케이블 커넥터

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼넬 포함(조인트 커넥터 제외)

일반 주문 데이터

버전	케이블 러그, 단자대 종단,절연 케이블 커넥터,2.5 mm²,1.5 mm² - 2.5 mm²,파란색	
	IIIIII-, 1.5 IIIIII 2.5 IIIIII-,파진국	
주문 번호	<u>1492080000</u>	
유형	VRSTI/1,5-2,5	
GTIN (EAN)	4050118301991	
수량	100 items	
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.	
이용가능 기간	2026-03-31T00:00:00+02:00	



VRSTI/1,5-2,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ECLASS 15.0

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
순중량	1.43 g			
환경 제품 규정 준수				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재			
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	7b42d2b9-0a0f-4f66-a9	7b42d2b9-0a0f-4f66-a989-e9bfbbfeb1b3		
커넥터				
			'	
전선 굵기, 최대	2.5 mm ²	전선 굵기, 최소	1.5 mm ²	
컨덕터 단면적	2.5 mm ²		완전 절연	
재질/플라스틱	PVC	 길이 1 (I1)	27 mm	
식별 색상	파란색		4 mm	
 분류			,	
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059	
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059	
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12	
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12	
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12	
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12	

27-40-02-12

카탈로그 상태 / 도면 2



VRSTI/1,5-2,5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



