

KQIG-M5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



PVC 재질의 절연된 Y 러그 또는 PC/PA

- 전통적 설계
- 솔더 처리 없음
- 원뿔형의 엔트리 퍼넬 포함

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 케이블 러그, 단자대 종단, 절연 케이블 커넥터, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ² |
| 주문 번호 | 1492580000 |
| 유형 | KQIG-M5/-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118301793 |
| 수량 | 100 items |

KQIG-M5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| RoHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | |
|-----|--------|
| 순중량 | 0.93 g |
|-----|--------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

커넥터

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------|---------------------|
| 전선 굽기, 최대 | 1 mm ² | 전선 굽기, 최소 | 0.5 mm ² |
| 컨ектор 단면적 | 1 mm ² | 절연 | 사용 가능 |
| 재질/플라스틱 | PC | 구멍 | C 5 |
| 식별 색상 | 빨간색 | 샤프트의 내경(d1) | 1.6 mm |
| 샤프트의 내경(d3) | 10 mm | 결선 길이 (l) | 19 mm |
| 플랜지의 내경(d2) | 5.3 mm | 칼라의 내경 (d4) | 4 mm |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001059 | ETIM 9.0 | EC001059 |
| ETIM 10.0 | EC001059 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-92 | | |

KQIG-M5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



KQIG-M5/-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

Crimping tools



절연 커넥터용 압착공구

케이블 러그, 단자대 핀, 병렬 및 직렬 커넥터, 플러그인 커넥터

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 점점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.
- DIN EN 60352 파트 2에 따라 테스트됨

일반 주문 데이터

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 유형 | HTI 15 | 버전 |
| 주문 번호 | 9014400000 | 압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm ² , 2.5mm ² , 이중 압착 |
| GTIN (EAN) | 4008190159412 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | CTI 6 | 버전 |
| 주문 번호 | 9006120000 | 압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm ² , 6mm ² , 타원형 압착, 이중 압착 |
| GTIN (EAN) | 4008190044527 | |
| 수량 | 1 ST | |
| 유형 | CTI 6 G | 버전 |
| 주문 번호 | 9202850000 | 압착 공구, 절연 케이블 커넥터용 공구, 0.5mm ² , 6mm ² , 타원형 압착, 평행 압착 |
| GTIN (EAN) | 4032248517855 | |
| 수량 | 1 ST | |