


## ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
  - 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
  - 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
  - USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

## 일반 주문 데이터

버전	25mm <sup>2</sup> , WM 압착
주문 번호	<a href="#">1502480000</a>
유형	ES APG 80 WM 25
GTIN (EAN)	4050118310634
수량	1 items

## ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 치수 및 중량

순중량	351.9 g
-----	---------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	WM 압착
케이블 러그 단면	공칭
	25 mm <sup>2</sup>

## 압착 인서트

압착 폭	12 mm	구리 크림프 단면	25
크림핑 폭(mm)	12		

## 접점 설명

컨ектор 단면적, 최대 AWG	4	컨ектор 단면적, 최소 AWG	4
압착 범위, 최대	25 mm <sup>2</sup>		

## 분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리


25 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	KRN-M5/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1495830000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1496490000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1496500000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
수량	100 ST	
유형	KRN-M10/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1496510000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305814	
수량	100 ST	
유형	KRN-M12/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1496520000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306163	
수량	100 ST	
유형	KRN-M14/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1496530000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305883	
수량	100 ST	

25mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## ES APG 80 WM 25


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 일반 주문 데이터

유형	KWN-M6/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1495850000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305456	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1495870000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305470	
수량	100 ST	
유형	KWN-M10/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1495880000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305449	
수량	100 ST	
유형	KWN-M12/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1495890000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305647	
수량	100 ST	
유형	KWN-M14/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1495900000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305517	
수량	100 ST	

240 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터


유형	KWN-M6/-25 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496180000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305876	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-25 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496190000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306231	
수량	100 ST	
유형	KWN-M10/-25 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496200000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305593	
수량	100 ST	
유형	KWN-M12/-25 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496210000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305715	
수량	100 ST	

## ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리


25mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	VSTN/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1494730000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> , 없음
GTIN (EAN)	4050118304275	
수량	50 ST	

25 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	KP-M6/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1497970000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
수량	100 ST	

유형	KP-M8/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1497980000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
수량	100 ST	

유형	KP-M10/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1497990000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
수량	100 ST	

유형	KP-M12/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1498000000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
수량	100 ST	

유형	KP-M16/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1498010000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
수량	100 ST	

## ES APG 80 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	KWPN-M6/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497490000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M8/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497510000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M10/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497520000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M12/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497530000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
수량	100 ST	
유형	VPN/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1498640000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,없음
GTIN (EAN)	4050118308013	
수량	100 ST	
유형	KQN-M5/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1494120000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303827	
수량	50 ST	
유형	KQN-M6/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1494130000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303858	
수량	50 ST	
유형	KQN-M8/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1494140000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303872	
수량	50 ST	
유형	KQN-M10/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1494150000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303865	
수량	50 ST	
유형	KQN-M12/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1494160000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303902	
수량	50 ST	
유형	KQN-M16/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1493490000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303148	
수량	50 ST	
유형	KSN/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1492800000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302592	
수량	50 ST	
유형	VPLN/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1492910000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> ,없음
GTIN (EAN)	4050118302646	
수량	100 ST	

**ES APG 80 WM 25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**액세서리**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

유형	VSTN/25	버전
주문 번호	<a href="#">1493050000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> , 없음
GTIN (EAN)	4050118302783	
수량	100 ST	