


## ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한  
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

## 일반 주문 데이터

버전	35mm <sup>2</sup> , WM 압착
주문 번호	<a href="#">1502490000</a>
유형	ES APG 80 WM 35
GTIN (EAN)	4050118310597
수량	1 items

## ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 치수 및 중량

순중량 349.4 g

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	WM 압착
케이블 러그 단면	공칭
	35 mm <sup>2</sup>

## 압착 인서트

압착 폭	12 mm	구리 크림프 단면	35
크림핑 폭(mm)	12		

## 접점 설명

컨ектор 단면적, 최대 AWG	2	컨ектор 단면적, 최소 AWG	2
압착 범위, 최대	35 mm <sup>2</sup>		

## 분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		


## ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

35 mm<sup>2</sup>



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	KRN-M6/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1496540000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306156	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1496550000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305913	
수량	100 ST	
유형	KRN-M10/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1496570000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305920	
수량	100 ST	
유형	KRN-M12/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1496580000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306019	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-35 S	버전
주문 번호	<a href="#">1494790000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304466	
수량	25 ST	
유형	KRN-M8/-35 S	버전
주문 번호	<a href="#">1494810000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304374	
수량	25 ST	
유형	KWN-M6/-35 90	버전
주문 번호	<a href="#">1495910000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305418	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-35 90	버전
주문 번호	<a href="#">1495920000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305548	
수량	100 ST	
유형	KWN-M10/-35 90	버전
주문 번호	<a href="#">1495930000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305173	
수량	100 ST	
유형	KWN-M12/-35 90	버전
주문 번호	<a href="#">1495940000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305623	
수량	100 ST	

## ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	KWN-M14/-35 90	버전
주문 번호	<a href="#">1494640000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304350	
수량	100 ST	
유형	KWN-M16/-35 90	버전
주문 번호	<a href="#">1494690000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304268	
수량	100 ST	
유형	KWN-M6/-35 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496220000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305852	
수량	50 ST	
유형	KWN-M8/-35 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496230000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305968	
수량	50 ST	
유형	KWN-M10/-35 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496240000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306217	
수량	50 ST	
유형	KWN-M12/-35 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496250000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306002	
수량	50 ST	
유형	VSTN/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1494740000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,없음
GTIN (EAN)	4050118304428	
수량	50 ST	
유형	KP-M6/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1498020000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307313	
수량	100 ST	
유형	KP-M8/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1498030000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307511	
수량	100 ST	
유형	KP-M10/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1498040000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307337	
수량	100 ST	
유형	KP-M12/35	버전
주문 번호	<a href="#">1498050000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307320	
수량	100 ST	
유형	KP-M16/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1498060000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307382	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M6/-35 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497540000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306996	
수량	100 ST	

## ES APG 80 WM 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	KWPN-M8/-35 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497550000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307146	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M10/-35 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497570000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307153	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M12/-35 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497580000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306682	
수량	100 ST	
유형	VPN/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1498650000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,없음
GTIN (EAN)	4050118308143	
수량	100 ST	
유형	KQN-M6/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1494170000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304015	
수량	50 ST	
유형	KQN-M8/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1494180000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304022	
수량	50 ST	
유형	KQN-M10/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1494190000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303780	
수량	50 ST	
유형	KQN-M12/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1493130000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302837	
수량	50 ST	
유형	KQN-M16/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1493140000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302851	
수량	50 ST	
유형	KQN-M20/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1493520000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303124	
수량	50 ST	
유형	KSN/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1492810000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302639	
수량	50 ST	
유형	VPLN/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1492920000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,없음
GTIN (EAN)	4050118302752	
수량	100 ST	
유형	VSTN/35	버전
주문 번호	<a href="#">1493060000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,없음
GTIN (EAN)	4050118302943	
수량	100 ST	