


## ES APG 80 WM 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
  - 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
  - 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
  - USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

### 일반 주문 데이터

버전	95mm <sup>2</sup> , WM 압착
주문 번호	<a href="#">1502530000</a>
유형	ES APG 80 WM 95
GTIN (EAN)	4050118310566
수량	1 items

### 기술 데이터

#### 치수 및 중량

순중량	304.48 g
-----	----------

#### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

#### 공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	WM 압착
케이블 러그 단면	공칭 95 mm <sup>2</sup>

#### 압착 인서트

압착 폭	12 mm	구리 크림프 단면	95
크림핑 폭(mm)	12		

#### 접점 설명

컨덕터 단면적, 최대 AWG	3/0	컨덕터 단면적, 최소 AWG	3/0
압착 범위, 최대	95 mm <sup>2</sup>		

#### 분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

액세서리

95 mm<sup>2</sup>



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KRN-M6/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1495820000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305531	
수량	25 ST	
유형	KRN-M8/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1495600000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305241	
수량	25 ST	
유형	KRN-M10/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1495610000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305371	
수량	25 ST	
유형	KRN-M12/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1495620000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305265	
수량	25 ST	
유형	KRN-M14/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1495780000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305555	
수량	25 ST	
유형	KRN-M16/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1495630000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305326	
수량	25 ST	
유형	KRN-M20/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1495640000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305319	
수량	25 ST	
유형	KRN-M6/-95 S	버전
주문 번호	<a href="#">1494430000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303957	
수량	25 ST	
유형	KRN-M8/-95 S	버전
주문 번호	<a href="#">1494890000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304121	
수량	25 ST	
유형	KRN-M10/-95 S	버전
주문 번호	<a href="#">1494900000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304398	
수량	25 ST	

## ES APG 80 WM 95

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

유형	KRN-M12/-95 S	버전
주문 번호	<a href="#">1494910000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304510	
수량	25 ST	
유형	KWN-M8/-95 90	버전
주문 번호	<a href="#">1496080000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305685	
수량	25 ST	
유형	KWN-M10/-95 90	버전
주문 번호	<a href="#">1496090000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305692	
수량	25 ST	
유형	KWN-M12/-95 90	버전
주문 번호	<a href="#">1496100000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305487	
수량	25 ST	
유형	KWN-M14/-95 90	버전
주문 번호	<a href="#">1494670000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304411	
수량	25 ST	
유형	KWN-M16/-95 90	버전
주문 번호	<a href="#">1496110000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305678	
수량	25 ST	
유형	KWN-M8/-95 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496340000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305821	
수량	25 ST	
유형	KWN-M10/-95 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496350000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306125	
수량	25 ST	
유형	KWN-M12/-95 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496370000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305890	
수량	25 ST	
유형	KWN-M16/-95 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496380000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> - 95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305838	
수량	25 ST	
유형	VSTN/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1494770000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup> ,95 mm <sup>2</sup> ,없음
GTIN (EAN)	4050118304220	
수량	50 ST	
유형	KP-M8/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1498180000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307498	
수량	50 ST	
유형	KP-M10/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1498190000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307603	
수량	50 ST	

### 액세서리

유형	KP-M12/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1498210000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307610	
수량	50 ST	
유형	KP-M14/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1498520000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307863	
수량	50 ST	
유형	KP-M16/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1498220000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307719	
수량	50 ST	
유형	KP-M20/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1498230000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307634	
수량	50 ST	
유형	KWPN-M8/-95 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497690000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307207	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M10/-95 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497710000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307139	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M12/-95 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497720000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307214	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M16/-95 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497730000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307054	
수량	25 ST	
유형	VPN/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1498680000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²,95 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118307917	
수량	50 ST	
유형	KQN-M8/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1493260000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303162	
수량	25 ST	
유형	KQN-M10/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1493270000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303018	
수량	25 ST	
유형	KQN-M12/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1493280000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118302899	
수량	25 ST	
유형	KQN-M16/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1493290000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303025	
수량	25 ST	

### 액세서리

유형	KQN-M20/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1493310000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303407	
수량	25 ST	
유형	KSN/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1492840000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118302790	
수량	25 ST	
유형	VPLN/-95	버전
주문 번호	<a href="#">1492950000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²,95 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118302622	
수량	50 ST	
유형	VSTN/95	버전
주문 번호	<a href="#">1493090000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²,95 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118302929	
수량	50 ST	