


## ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
  - 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
  - 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
  - USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

## 일반 주문 데이터

버전	120mm <sup>2</sup> , 육각형 압착
주문 번호	<a href="#">1502700000</a>
유형	ES APG 80 HEX 120
GTIN (EAN)	4050118310931
수량	1 items

**ES APG 80 HEX 120**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****치수 및 중량**

순중량	322 g
-----	-------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**공구 데이터 압착**

압착 유형/프로파일 케이블 러그 단면	육각형 압착 공칭	120 mm <sup>2</sup>
-------------------------	--------------	---------------------

**압착 인서트**

식별 번호 구리 크림프 단면	20 120	압착 폭 크림핑 폭(mm)	10 mm 10
--------------------	-----------	-------------------	-------------

**접점 설명**

컨ектор 단면적, 최대 AWG 압착 범위, 최대	4/0 120 mm <sup>2</sup>	컨ектор 단면적, 최소 AWG	4/0
---------------------------------	----------------------------	--------------------	-----

**분류**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		


## ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

120 mm<sup>2</sup>



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	KRN-M8/-120	버전
주문 번호	<a href="#">1495790000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305401	
수량	25 ST	
유형	KRN-M10/-120	버전
주문 번호	<a href="#">1495650000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305289	
수량	25 ST	
유형	KRN-M12/-120	버전
주문 번호	<a href="#">1495670000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305258	
수량	25 ST	
유형	KRN-M14/-120	버전
주문 번호	<a href="#">1495800000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305616	
수량	25 ST	
유형	KRN-M16/-120	버전
주문 번호	<a href="#">1495680000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305272	
수량	25 ST	
유형	KRN-M20/-120	버전
주문 번호	<a href="#">1495690000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305524	
수량	25 ST	
유형	KRN-M6/-120 S	버전
주문 번호	<a href="#">1494410000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304060	
수량	10 ST	
유형	KRN-M8/-120 S	버전
주문 번호	<a href="#">1494420000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304077	
수량	10 ST	
유형	KRN-M10/-120 S	버전
주문 번호	<a href="#">1494920000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304626	
수량	10 ST	
유형	KRN-M12/-120 S	버전
주문 번호	<a href="#">1494930000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304602	
수량	10 ST	

## ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	KWN-M8/-120 90	버전
주문 번호	<a href="#">1494680000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304343	
수량	25 ST	
유형	KWN-M10/-120 90	버전
주문 번호	<a href="#">1494450000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304084	
수량	25 ST	
유형	KWN-M12/-120 90	버전
주문 번호	<a href="#">1494470000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304091	
수량	25 ST	
유형	KWN-M16/-120 90	버전
주문 번호	<a href="#">1494480000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304312	
수량	25 ST	
유형	KWN-M8/-120 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496390000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305999	
수량	25 ST	
유형	KWN-M10/-120 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496400000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306224	
수량	25 ST	
유형	KWN-M12/-120 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496410000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306057	
수량	25 ST	
유형	KWN-M16/-120 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496420000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306118	
수량	25 ST	
유형	VSTN/-120	버전
주문 번호	<a href="#">1494780000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , 없음
GTIN (EAN)	4050118304282	
수량	25 ST	
유형	KP-M8/-120	버전
주문 번호	<a href="#">1498480000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307900	
수량	50 ST	
유형	KP-M10/-120	버전
주문 번호	<a href="#">1498240000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307368	
수량	50 ST	
유형	KP-M12/-120	버전
주문 번호	<a href="#">1498250000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307627	
수량	50 ST	
유형	KP-M14/-120	버전
주문 번호	<a href="#">1498490000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307771	
수량	50 ST	

## ES APG 80 HEX 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	KP-M16/-120	버전
주문 번호	<a href="#">1498270000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307580	
수량	50 ST	
유형	KP-M20/-120	버전
주문 번호	<a href="#">1498280000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307702	
수량	50 ST	
유형	KWPN-M10/-120 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497750000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307061	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M12/-120 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497760000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307184	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M16/-120 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497770000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307030	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M20/-120 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497780000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307191	
수량	25 ST	
유형	VPN/-120	버전
주문 번호	<a href="#">1498690000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , 없음
GTIN (EAN)	4050118307795	
수량	25 ST	
유형	KQN-M8/-120	버전
주문 번호	<a href="#">1493320000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303186	
수량	25 ST	
유형	KQN-M10/-120	버전
주문 번호	<a href="#">1493330000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303070	
수량	25 ST	
유형	KQN-M12/-120	버전
주문 번호	<a href="#">1493340000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302998	
수량	25 ST	
유형	KQN-M16/-120	버전
주문 번호	<a href="#">1493350000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303100	
수량	25 ST	
유형	KON-M20/-120	버전
주문 번호	<a href="#">1493360000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303063	
수량	25 ST	
유형	VPLN/-120	버전
주문 번호	<a href="#">1492960000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , 없음
GTIN (EAN)	4050118302936	
수량	50 ST	

**ES APG 80 HEX 120**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**액세서리**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

유형	VSTN/120	버전
주문 번호	<a href="#">1493110000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 120 mm <sup>2</sup> , 120 mm <sup>2</sup> , 없음
GTIN (EAN)	4050118302813	
수량	50 ST	