

일반 주문 데이터

버전	Frame
주문 번호	<a href="#">1428920000</a>
유형	HDC MF 6B AB
GTIN (EAN)	4050118233414
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cURus)

E92202

치수 및 중량

깊이	37.35 mm	깊이 (인치)	1.4705 inch
높이	36.4 mm	높이 (인치)	1.4331 inch
너비	51 mm	폭 (인치)	2.0079 inch
순중량	64.5 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

PE 결선 데이터




결선 유형 PE	스크류 결선	전선 굵기, 최대	10 mm <sup>2</sup>
전선 굵기, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>	조임 토크, 최대 PE 결선	1.2 Nm

일반 데이터

설치 사이즈	3	플러그 주기	≥ 500
기본 재질	주조 아연	시리즈	ModuPlug
슬롯 개수	2		

분류

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		



## HDC MF 6B AB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 차폐 레버



RockStar® 사각커넥터에는 코딩 시스템, 차폐 클램프, 커버 플레이트 및 교체 실과 같이 효율적이고 기능적이며 안전한 시스템 배선을 위한 적절한 액세서리가 포함됩니다.

### 일반 주문 데이터

유형	HDC MSL6	버전	
주문 번호	<a href="#">1435410000</a>	Shield clamp	
GTIN (EAN)	4050118239898		
수량	1 ST		

### 기타



RockStar® 사각커넥터에는 코딩 시스템, 차폐 클램프, 커버 플레이트 및 교체 실과 같이 효율적이고 기능적이며 안전한 시스템 배선을 위한 적절한 액세서리가 포함됩니다.

### 일반 주문 데이터

유형	HDC MF CA16 PE	버전	
주문 번호	<a href="#">1480940000</a>	PE extension	
GTIN (EAN)	4050118289657		
수량	10 ST		
유형	HDC MF FIXING	버전	
주문 번호	<a href="#">1480290000</a>	Transport lock	
GTIN (EAN)	4050118288704		
수량	20 ST		

### HDC ModuPlug



바이드몰러의 인서트에는 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다. 여기에는 인서트용 코딩 부품이 포함됩니다.

### 액세서리

#### 일반 주문 데이터

유형	HDC CM GUIDING PIN	버전
주문 번호	<a href="#">1202660000</a>	사각 커넥터, 액세서리, 액세서리
GTIN (EAN)	4032248985258	
수량	100 ST	
유형	HDC CM GUIDING SOCKET	버전
주문 번호	<a href="#">1202670000</a>	사각 커넥터, 액세서리, 액세서리
GTIN (EAN)	4032248985135	
수량	100 ST	