

**HDC MHX 3 MC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

**일반 주문 데이터**

버전	전원 모듈, 690 V, 40 A,극 수: 3, 크림프 결선, 수형 (Male), 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1
주문 번호	<a href="#">1429340000</a>
유형	HDC MHX 3 MC
GTIN (EAN)	4050118233599
수량	1 items

**HDC MHX 3 MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**기술 데이터****승인**

승인



RoHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cURus)	E92202

**치수 및 중량**

깊이	34 mm	깊이 (인치)	1.3386 inch
높이	40.75 mm	높이 (인치)	1.6043 inch
너비	14.5 mm	폭 (인치)	0.5709 inch
순중량	8.6 g		

**온도**

한계 온도	-40 °C ... 125 °C
-------	-------------------

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

**PE 결선 데이터**

결선 유형 PE	모듈 프레임을 통한 스크류 결선
----------	-------------------

**버전**

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 8	탈피 길이, 정격 결선	8 mm
결선 유형	크림프 결선	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 16
전선 굽기, 최대	10 mm <sup>2</sup>	전선 굽기, 최소	1.5 mm <sup>2</sup>

**일반 데이터**

극 수	3	UL 94 가연성 등급	V-0
절연 저항	1012 Ω	플러그 주기	≥ 500
유형	수형(Male)	서지 전압 범주	III
오염 심각도	3	기본 재질	폴리카보네이트, 유리 섬유 강화
시리즈	ModuPlug	정격 전압(DIN EN 61984)	690 V
UL/CSA에 따른 정격 전압	600 V	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	8 kV
정격 전압(DIN EN 61984)	40 A	필요한 플러그인 슬롯 개수	1

**분류**



ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

## HDC MHX 3 MC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


도면




HDC-MHX 3-Module im IP65-Gehäuse,  
Leiter H07V-K1,5:




HDC-MHX 3-Module im IP65-Gehäuse,  
Leiter H07V-K10:



HDC-MHX 3-modules in the IP65-housing,  
Conductor H07V-K1,5:



HDC-MHX 3-modules in the IP65-housing,  
Conductor H07V-K10:



## HDC MHX 3 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 크림프 접점 HX

크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.



## 일반 주문 데이터

유형	HDC C HX SM1.5AG	버전
주문 번호	<a href="#">1002910000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, MixMate, 수형, 전선 굽기, 최대: 1.5, 회전됨,
GTIN (EAN)	4032248697090	구리 합금
수량	25 ST	
유형	HDC C HX SM2.5AG	버전
주문 번호	<a href="#">1002920000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, MixMate, 수형, 전선 굽기, 최대: 2.5, 회전됨,
GTIN (EAN)	4032248697106	구리 합금
수량	25 ST	
유형	HDC C HX SM4.0AG	버전
주문 번호	<a href="#">1002930000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, MixMate, 수형, 전선 굽기, 최대: 4, 회전됨,
GTIN (EAN)	4032248697212	구리 합금
수량	25 ST	
유형	HDC C HX SM6.0AG	버전
주문 번호	<a href="#">1002940000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, MixMate, 수형, 전선 굽기, 최대: 6, 회전됨,
GTIN (EAN)	4032248697229	구리 합금
수량	25 ST	
유형	HDC C MHX SM10.0AG	버전
주문 번호	<a href="#">2494550000</a>	사각 커넥터, 크림프 접점, MHX, 수형, 전선 굽기, 최대: 8, 회전됨, 구리
GTIN (EAN)	4050118504521	합금
수량	25 ST	

## 표준



## 일반 주문 데이터

유형	HDC MF 6B AB	버전
주문 번호	<a href="#">1428920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233414	
수량	1 ST	

## HDC MHX 3 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	HDC MF 6B BA	버전
주문 번호	<a href="#">1428940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233353	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B AC	버전
주문 번호	<a href="#">1428960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233223	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 10B CA	버전
주문 번호	<a href="#">1428980000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233278	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 16B AD	버전
주문 번호	<a href="#">1429010000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233315	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 16B DA	버전
주문 번호	<a href="#">1429030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233407	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B AF	버전
주문 번호	<a href="#">1429050000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233285	
수량	1 ST	
유형	HDC MF 24B FA	버전
주문 번호	<a href="#">1429070000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118233520	
수량	1 ST	

## 긴 안내 핀 포함



## 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 10B AC	버전
주문 번호	<a href="#">2736990000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823042	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 6B AB	버전
주문 번호	<a href="#">2736970000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823035	
수량	1 ST	


**HDC MHX 3 MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리**

유형	HDC MFGL 24B FA	버전
주문 번호	<a href="#">2737040000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823097	
수량	1 ST	

**짧은 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGS 16B DA	버전
주문 번호	<a href="#">2736940000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823004	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 24B AF	버전
주문 번호	<a href="#">2736950000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823011	
수량	1 ST	

**긴 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGL 16B DA	버전
주문 번호	<a href="#">2737020000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823073	
수량	1 ST	

**HDC MHX 3 MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**액세서리****짧은 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGS 16B AD	버전
----	-----------------	----

주문 번호	<a href="#">2736930000</a>	Frame
-------	----------------------------	-------

GTIN (EAN)	4050118822298	
------------	---------------	--

수량	1 ST	
----	------	--

**긴 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGL 16B AD	버전
----	-----------------	----

주문 번호	<a href="#">2737010000</a>	Frame
-------	----------------------------	-------

GTIN (EAN)	4050118823066	
------------	---------------	--

수량	1 ST	
----	------	--

**짧은 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형	HDC MFGS 6B AB	버전
----	----------------	----

주문 번호	<a href="#">2736890000</a>	Frame
-------	----------------------------	-------

GTIN (EAN)	4050118822250	
------------	---------------	--

수량	1 ST	
----	------	--

## HDC MHX 3 MC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	HDC MFGS 24B FA	버전
주문 번호	<a href="#">2736960000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823028	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 10B AC	버전
주문 번호	<a href="#">2736910000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822274	
수량	1 ST	

## 긴 안내 핀 포함



## 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGL 24B AF	버전
주문 번호	<a href="#">2737030000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823080	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGL 10B CA	버전
주문 번호	<a href="#">2737000000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118823059	
수량	1 ST	

## 짧은 안내 핀 포함



## 일반 주문 데이터

유형	HDC MFGS 6B BA	버전
주문 번호	<a href="#">2736900000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822267	
수량	1 ST	
유형	HDC MFGS 10B CA	버전
주문 번호	<a href="#">2736920000</a>	Frame
GTIN (EAN)	4050118822281	
수량	1 ST	

**HDC MHX 3 MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**액세서리**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**긴 안내 핀 포함****일반 주문 데이터**

유형      **HDC MFGL 6B BA**

주문 번호      [2736980000](#)

GTIN (EAN)      4050118822908

수량      1 ST

버전

Frame

**HDC MHX 3 MC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**대응물**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**전기 모듈****연질**

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

**일반 주문 데이터**

유형	HDC MHX 3 FC	버전
주문 번호	<a href="#">1429350000</a>	전원 모듈, 690 V, 40 A, 극 수: 3, 크림프 결선, 암형(Female), 필요한
GTIN (EAN)	4050118233476	플러그인 슬롯 개수: 1
수량	1 ST	