IE-FC-SFP-KNOB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







FrontCom® Vario는 단 하나의 프레임에 여러 기능들을 통합시켰습니다. 이 시스템은 설치가 간편하며, 다양한데이터, 신호 및 전원 모듈 선택이 가능합니다. 매우컴팩트한 디자인 외에도, FrontCom® Vario는 고유한여러 제품특성을 제공해 귀하의 프로젝트 계획과작업을 안전하고 신속하게 처리하며 미래에도 경쟁력을유지하도록 만들어 줄 것입니다. 뿐만 아니라, FrontCom® Vario 시스템은 최고의 내충격성을 제공하며 IP 65보호등급 요건을 완벽히 충족하는 매력적인 외관의 하우징디자인을 자랑합니다.

일반 주문 데이터

버전	FrontCom, 단일 프레임, 플라스틱 커버, 제어 손잡이 로킹
주문 번호	<u>1450510000</u>
유형	IE-FC-SFP-KNOB
GTIN (EAN)	4050118255454
수량	1 items

IE-FC-SFP-KNOB



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

_	o	ı
5	ĭ	_

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	27.5 mm	깊이 (인치)	1.0827 inch
<u>-</u> 높이	134 mm	<u></u> 높이 (인치)	5.2756 inch
너비	67 mm	폭 (인치)	2.6378 inch
벽 두께, 최소	1 mm	벽 두께, 최대	5 mm
순중량	322.53 g		

온도

비과 오두	자도 오ㄷ	-40 °C 70 °C
<u> </u>		-40 C70 C
서귀 오ㄷ		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

제품 유형 단일 프레임		IP65, (펴 쇄 상태)
<u> </u>	<u>존삽이 로킹</u> 커버 재질	폴리카보네이트 PC

일반 표준

인증 번호(DNV)	TAA000022B	
분류		

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 9.0	27-18-27-02
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-27-02
ECLASS 11.0	27-18-27-02	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

카탈로그 상태 / 도면 2

IE-FC-SFP-KNOB




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


도면

치수 도면




단위: mm

설치 단면




단위: mm

치수 도면



설치 단면



단위: in