

제품 이미지



안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)

- 최신식 안테나
- 업계에서 검증됨
- 견고한 설계(최대 IP67 보호)
- 옥외용 및 실내용
- 최신 기술 지원
- Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E까지 지원(2.4GHz, 5GHz, 6GHz)
- 5G(NR)까지 지원(700MHz - 3.8GHz)
- 기타 기술(예: Bluetooth, GNSS 등) 지원
- 다양한 길이의 적합한 동축 케이블
- 적합한 폴 및 벽면 마운트

일반 주문 데이터

버전	모바일 라디오 안테나, 무지향성 안테나, 최대 4 dBi의 이득값, 수직, 선형, 1x N-타입(암형), 하부, IP66, , 임피던스: 50 Ω
주문 번호	1491170000
유형	IE-ANT-3G-806-2500-4-NF
GTIN (EAN)	4050118300727
수량	1 items
배송 상태	단종
이용가능 기간	2023-12-01T00:00:00+01:00
대체용 제품	IE-ANT-CELL-SISO-LO-NF

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	48 mm	높이 (인치)	1.8898 inch
직경	36 mm	순중량	164.68 g

온도

보관 온도	-40 °C...70 °C	작동 온도	-40 °C...70
-------	----------------	-------	-------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

기술 데이터

결선 유형	1x N-타입(암형), 하부	임피던스	50 Ω
정재파 비율	< 2	복합 전력(최대)	100 W
복사	전방향성	주파수 범위	Band 1: 806-960 (MHz), Band 2: 1710-2500 (MHz)
안테나 게인	Band 1: 3 dBi, Band 2: 4 dBi	극성화	수직, 선형

박스 재질

컬러 코드	검정	하우징 기본 재질	플라스틱
-------	----	-----------	------

인도 시 포함

인도 시 포함	1 x 안테나, 1x 스크루 결선 및 파손 방지 장착용 마운팅 재료
---------	---

환경 조건

응용 분야	실내 및 옥외용	작동 온도, 최대	70
작동 온도, 최소	-40 °C	보관 온도, 최대	70 °C
보관 온도, 최소	-40 °C		

분류

ETIM 8.0	EC001698	ETIM 9.0	EC001698
ETIM 10.0	EC001698	ECLASS 14.0	19-07-01-07
ECLASS 15.0	19-07-01-07		

도면

제품 이미지



Antenna including mounting kit and screw
connection for vandal-proof installation

액세서리

안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)



안테나 및 안테나 액세서리(동축 케이블 및 마운트)

- 최신식 안테나
- 업계에서 검증됨
- 견고한 설계(최대 IP67 보호)
- 옥외용 및 실내용
- 최신 기술 지원
- Wi-Fi 6 및 Wi-Fi 6E까지 지원(2.4GHz, 5GHz, 6GHz)
- 5G(NR)까지 지원(700MHz - 3.8GHz)
- 기타 기술(예: Bluetooth, GNSS 등) 지원
- 다양한 길이의 적합한 동축 케이블
- 적합한 풀 및 벽면 마운트

일반 주문 데이터

유형	IE-CC-NM-SMAM-1M	버전
주문 번호	2788010000	안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: SMA 수형, 길이: 1 m
GTIN (EAN)	4064675066279	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-SMAM-2M	버전
주문 번호	1491180000	안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: SMA 수형, 길이: 2 m
GTIN (EAN)	4050118300741	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-SMAM-3M	버전
주문 번호	2788020000	안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: SMA 수형, 길이: 3 m
GTIN (EAN)	4064675066286	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-SMAM-4M	버전
주문 번호	1491190000	안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: SMA 수형, 길이: 4 m
GTIN (EAN)	4050118300734	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-SMAM-5M	버전
주문 번호	2788030000	안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: SMA 수형, 길이: 5 m
GTIN (EAN)	4064675066293	
수량	1 ST	
유형	IE-CC-NM-SMAM-6M	버전
주문 번호	1491210000	안테나 케이블, 결선 1.: N 수형, 결선 2.: SMA 수형, 길이: 6 m
GTIN (EAN)	4050118300758	
수량	1 ST	