


ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
 - 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
 - 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
 - USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

일반 주문 데이터

버전	6mm ² , WM 압착
주문 번호	1502430000
유형	ES APG 80 WM 6
GTIN (EAN)	4050118310801
수량	1 items

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

순중량 335.8 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	WM 압착
케이블 러그 단면	공칭
	6 mm ²

압착 인서트

압착 폭	7 mm	구리 크림프 단면	6
크림핑 폭(mm)	7		

접점 설명

컨ектор 단면적, 최대 AWG	10	컨ектор 단면적, 최소 AWG	10
압착 범위, 최대	6 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		


ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

6 mm²



일반 주문 데이터

유형	KRN-M4/-6	버전
주문 번호	1497150000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
수량	100 ST	
유형	KRN-M5/-6	버전
주문 번호	1497170000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-6	버전
주문 번호	1497180000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-6	버전
주문 번호	1497190000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
수량	100 ST	
유형	KRN-M10/-6	버전
주문 번호	1497200000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
수량	100 ST	
유형	KRN-M12/-6	버전
주문 번호	1497210000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
수량	100 ST	
유형	KWN-M4/-6 90	버전
주문 번호	1497220000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
수량	100 ST	
유형	KWN-M5/-6 90	버전
주문 번호	1496120000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
수량	100 ST	
유형	KWN-M6/-6 90	버전
주문 번호	1496130000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-6 90	버전
주문 번호	1496140000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
수량	100 ST	

ES APG 80 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KWN-M10/-6 90	버전
주문 번호	1496150000	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
수량	100 ST	
유형	KWN-M12/-6 90	버전
주문 번호	1496170000	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
수량	100 ST	
유형	VSTN/-6	버전
주문 번호	1494720000	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² ,없음
GTIN (EAN)	4050118304190	
수량	100 ST	
유형	KP-M5/-6	버전
주문 번호	1497840000	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
수량	100 ST	
유형	KP-M6/-6	버전
주문 번호	1497850000	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
수량	100 ST	
유형	KP-M8/-6	버전
주문 번호	1497860000	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
수량	100 ST	
유형	VPN/-6	버전
주문 번호	1498610000	케이블 러그, 단자대 종단,6 mm ² ,6 mm ² ,없음
GTIN (EAN)	4050118307931	
수량	100 ST	