


## ES APG 80 WM10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한  
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 400 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 360° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- APG 시리즈의 부가 기능:
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기

## 일반 주문 데이터

버전	10mm <sup>2</sup> , WM 압착
주문 번호	<a href="#">1502440000</a>
유형	ES APG 80 WM10
GTIN (EAN)	4050118310542
수량	1 items

## ES APG 80 WM10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 치수 및 중량

순중량 337.7 g

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	WM 압착
케이블 러그 단면	공칭
	10 mm <sup>2</sup>

## 압착 인서트

압착 폭	7 mm	구리 크림프 단면	10
크림핑 폭(mm)	7		

## 접점 설명

컨ектор 단면적, 최대 AWG	8	컨ектор 단면적, 최소 AWG	8
압착 범위, 최대	10 mm <sup>2</sup>		

## 분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		


## ES APG 80 WM10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

10 mm<sup>2</sup>



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	KRN-M4/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1496900000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306293	
수량	100 ST	
유형	KRN-M5/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1496910000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306378	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1496920000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306439	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1496930000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306552	
수량	100 ST	
유형	KRN-M10/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1496940000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306521	
수량	100 ST	
유형	KRN-M12/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1496950000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306453	
수량	100 ST	
유형	KWN-M5/-10 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497020000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306712	
수량	100 ST	
유형	KWN-M6/-10 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497030000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306484	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-10 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497040000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306576	
수량	100 ST	
유형	KWN-M10/-10 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497050000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306750	
수량	100 ST	

## ES APG 80 WM10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	KWN-M12/-10 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497070000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306606	
수량	100 ST	
유형	KWN-M5/-10 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496810000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306309	
수량	100 ST	
유형	KWN-M6/-10 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496820000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306286	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-10 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496830000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306330	
수량	100 ST	
유형	KWN-M10/-10 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496840000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306361	
수량	100 ST	
유형	VSTN/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1497130000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , 없음
GTIN (EAN)	4050118306491	
수량	50 ST	
유형	KP-M5/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1497870000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
수량	100 ST	
유형	KP-M6/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1497880000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
수량	100 ST	
유형	KP-M8/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1497890000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
수량	100 ST	
유형	KP-M10/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1497910000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M6/-10 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497420000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M8/-10 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497430000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
수량	100 ST	
유형	VPN/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1498620000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , 없음
GTIN (EAN)	4050118308136	
수량	100 ST	

## ES APG 80 WM10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	KQN-M4/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1494010000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303810	
수량	100 ST	
유형	KQN-M5/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1494020000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303681	
수량	100 ST	
유형	KQN-M6/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1494030000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303483	
수량	100 ST	
유형	KQN-M8/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1494040000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303803	
수량	100 ST	
유형	KQN-M10/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1494050000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303711	
수량	100 ST	
유형	KQN-M12/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1494060000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304008	
수량	100 ST	
유형	KQNG-M5/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1492680000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302479	
수량	100 ST	
유형	KQNG-M6/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1492690000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302394	
수량	100 ST	
유형	KSN/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1492780000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302806	
수량	100 ST	
유형	VPLN/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1492890000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , 없음
GTIN (EAN)	4050118302561	
수량	100 ST	
유형	VSTN/10	버전
주문 번호	<a href="#">1493030000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , 없음
GTIN (EAN)	4050118302776	
수량	100 ST	